

Mitutoyo

Digitalni mikrometer s podatkovnim izhodom, Merilno območje: 25-55mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	421590 25-55
GTIN	4946368736709
Razred artikla	44A

Opis

Izvedba:

Meje pogreška so nižje, kot je zahtevano po **DIN 863. Vkllop/izklop, Origin (osnovna nastavitev), Zero/Abs** (za nastavljanje ničle v poljubnem položaju), **Hold/Data** (shranjevanje izmerjene vrednosti oz. prenos podatkov).

Opis:

- **Zaradi koraka vretena 10 mm na obrat je čas nastavljanja krajši.**
- **Nevrteče vreteno za zaščito merilnih površin.**
- **Absolutni merilni sistem. Nastavljanje ničle po vklopu ni potrebno. Ne prihaja do napačnih meritev.**

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vključno z 1 baterijo art. 081560 vel. 357. 1 kontrolna mera od vel. 25–55.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 497445.

Tehnični opis

Točnost	2 µm
Korak vretena	10 mm
Kalibriranje	B2
Merilno območje	25 - 55 mm

Serija	QuickMike
Število vključenih baterij	1
Ø vretena	6,35 mm
Odčitavanje	0,001 mm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 357
Vrsta IP-zaščite	IP 65
Napajanje	Baterijsko napajanje
Standard	Tovarniški standard
Preklop odčitavanja	mm/cole
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	enkratna nastavev ničelne točke
Merilno orodje	digitalno
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	mikrometra

Storitve

KalibriranjeMikrometer z nastavitvijo mere maksimalno merilno območje 100 mm	022040 100
DAkS-kalibriranjeMikrometer z nastavitvijo mere maksimalno merilno območje 100 mm	022050 100

Pribor

Priključni kabljski tipko Data Tip USB2	497445 USB2
Priključni kabljski tipko Data Tip D1	497445 D1
Priključni kabljski tipko Data Tip D2	497445 D2
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij 357	081560 357