

Mitutoyo**Digitalni mikrometer s podatkovnim izhodom, Merilno območje: 50-80mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	421590 50-80
GTIN	4946368736716
Razred artikla	44A

Opis

Izvedba:

Meje pogreška so nižje, kot je zahtevano po **DIN 863. Vklop/izklop, Origin (osnovna nastavitve), Zero/Abs** (za nastavljanje ničle v poljubnem položaju), **Hold/Data** (shranjevanje izmerjene vrednosti oz. prenos podatkov).

Opis:

- **Zaradi koraka vretena 10 mm na obrat je čas nastavljanja krajši.**
- **Nevrteče vreteno za zaščito merilnih površin.**
- **Absolutni merilni sistem. Nastavljanje ničle po vklopu ni potrebno. Ne prihaja do napačnih meritev.**

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vključno z 1 baterijo art. 081560 vel. 357. 1 kontrolna mera od vel. 25–55.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 497445.

Tehnični opis

Točnost	3 µm
Merilno območje	50 - 80 mm
Odčitavanje	0,001 mm

Ø vretena	6,35 mm
Število vključenih baterij	1
Kalibriranje	B2
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 357
Serija	QuickMike
Korak vretena	10 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 65
Napajanje	Baterijsko napajanje
Standard	Tovarniški standard
Preklop odčitavanja	mm/cole
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	enkratna nastavitve ničelne točke
Merilno orodje	digitalno
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	mikrometra

Storitve

Kalibriranje Mikrometer z nastavitvijo mere maksimalno merilno območje 100 mm	022040 100
DAkKS-kalibriranje Mikrometer z nastavitvijo mere maksimalno merilno območje 100 mm	022050 100

Pribor

Priključni kabljski tipko Data Tip D2	497445 D2
Priključni kabljski tipko Data Tip USB2	497445 USB2
Priključni kabljski tipko Data Tip D1	497445 D1
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij 357	081560 357