

Garant**Tool24 Smartline – vertikalna omara vklj. z odložišči za orodje, za držala orodij: C5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	979101 C5
GTIN	4062406134020
Razred artikla	9SA

Opis**Izvedba:**

Izvečljivi regali se pomikajo po talnih vodilih in so opremljeni s centralnim zaklepanjem (možno uporabiti kot zasilno odklepanje). Vroče pocinkani okvirji izvečljivih regalov so na straneh naluknjani v rastru 37 mm za namestitev orodnih nosilcev, nosilnih letev, korit in luknjastih sten. Vertikalni izvečljivi regali so opremljeni z zaporo proti izvlečenju. Izvečljivi regali se odpirajo samodejno. Tako je zagotovljen hiter dostop do orodja.

- **Skladiščenje prednastavljenega orodja.**
- **Možno samo v povezavi z glavnim sistemom Tool24 Smartline.**
- **Možnost naročila s 14 različnimi konfiguracijami (različni nastavki SK, VDI, C, HSK).**
- **Vklj. s 24 nosilnimi letvami.**
- **Nastavki primerni za orodne nosilce, nosilne letve, korita in luknjaste pločvine.**
- **Nosilnost pri porazdelitvi površine na en izvečljivi regal: 600 kg.**
- **Maksimalna obremenitev vertikalne omare: 2400 kg.**
- **Sistem zaklepanja za zasilno odklepanje.**

Uporaba:

Avtomatičen sistem izdajanja blaga za shranjevanje in upravljanje orodja in C-artiklov.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, regali antracitni RAL 7016, **prašnata barva.**

Napotek:

Vertikalne omare predstavljajo višje zahteve za podlago, saj izvlečljivi regali potekajo neposredno na tleh! Stranka mora obvezno poskrbeti, da so na mestu postavitve izpolnjeni naslednji pogoji:

- **Toleranca ravnosti v skladu z DIN 18202 za tla z zaključenimi površinami.**
- **Pravokotnost največ 2 milimetra na 1 meter merilne dolžine.**
- **Podlaga mora imeti zadostno nosilnost.**
- **Gladka podlaga.**

Sistemi so pripravljeni za namestitev na tla ali na steno in jih je treba obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Te vertikalne omare se lahko uporabljajo le v kombinaciji z glavnim sistemom Tool24 Smartline art. 979001 S11M ali art. 979001 S11M-EN, glavnim sistemom Tool24 PickOne art. 979201 DE ali art. 979211 EN in glavnim sistemom Tool24 Locker art. 979300 DE ali art. 979310 EN.

Tehnični opis

Medosna razdalja A	82 mm
Število izvlečljivih predelkov	4
Masa	320 kg
Število odložišč za orodje	192
Višina	2000 mm
Nosilnost izvlečljivega predelka	600 kg
Širina	717 mm
Pokončni izvlečljivi predal s širino	155 mm
Število orodnih nosilcev art. 970130	24
Globina	750 mm
Uporabna višina izvlečljivega predelka	1750 mm
Serijska	tool24 Smartline
Nosilnost notranjega ohišja omare	2400 kg
Izvelek predala	Zapora proti izvlečenju
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Sistem izdaje blaga

Pribor

Orodni nosilec z odložišči za orodje za držala orodij C5

970130 C5