



Akumulatorski udarni vrtni vijačnik brez akumulatorja in polnilnika akumulatorjev, Tip: GSB1860PRO



Podatki za naročanje

Številka za naročanje

070113 GSB1860PRO

GTIN

Razred artikla

03B

Opis

Izvedba:

Akumulatorski udarni vrtni vijačnik Bosch za najzahtevnejše vijačenje, vrtnje in udarno vrtnje.

- **Electronic Cell Protection (ECP) štiti akumulator pred pregrevanjem in globokim praznjenjem.**
- **Electronic Motor Protection (EMP) štiti akumulator pred preobremenitvijo.**
- **Mehanski, večstopenjski izklop vrtilnega momenta.**
- **Praktična zaponka za pas (ne 070104).**
- **Vgrajena LED-svetilka, prikaz napolnjenosti akumulatorja.**
- **Hitrovpensalna vrtna glava.**

Z EC-motorjem brez ščetk.

KickBack-Control z avtomatičnim izklopom v primeru blokiranja ter edinstvena natančna sklopka. Kompaktna izvedba, zelo kratka dolžina glave (samo 184 mm) za popolno uporabo (vel. GSB1890C), zato je izjemno primerno za dela na ozkih mestih. Možnost nadgradnje z modulom za povezljivost. Z zavoro motorja.

Prednosti:

Zelo kratka dolžina glave samo 184 mm.

Obseg dobave:

Brez akumulatorja, brez polnilnika akumulatorjev in s kovčkom L-BOXX.

Napotek:

Ustrezne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete od art. 073851 in 073866 naprej.

Tehnični opis

Napetost akumulatorja	18 V
Oznaka proizvajalca	GSB 18V-60C
Tipična uporaba	Strong
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	10 mm
Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji	1900 min ⁻¹
Maksimalne vibracije v skladu z EN brez udarnega vrtenja	2,5 m/s ²
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v beton	10 mm
Maksimalni vrtilni moment v trdo	60 Nm
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Bosch 18 V
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave	1,5 - 13 mm
Masa	1,8 kg
Pakiranje	Sistemski kovček (L-Boxx)
Izvedba motorja	Motor brez ščetk
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les	38 mm
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji	0 - 600 min ⁻¹
Največji vrtilni moment v mehko	31 Nm
Maksimalne vibracije v skladu z EN z udarnim vrtenjem	8 m/s ²
Število vključenih akumulatorjev	0
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Napajanje	Akumulatorska
Primerno za material	Jeklo
Primerno za material	Kamen
Primerno za material	Beton
Primerno za material	les
Primerno za material	Zid

Vrsta izdelka

Udarni vrtni vijačniki

PriborOsnovna garnitura akumulatorjev ProCore Tip
akumulatorja, napetost akumulatorja C18 V

073863 C18

Li-ionski akumulator ProCore Tip akumulatorja, napetost
akumulatorja C18 V

073856 C18