



Akumulatorski udarni vrtni vijačnik ProCORE, Tovarniška številka: GSB1860PRO



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	070112 GSB1860PRO
GTIN	3165140951432
Razred artikla	03B

Opis

Izvedba:

Akumulatorski udarni vrtni vijačnik Bosch za najzahtevnejše vijačenje, vrtnje in udarno vrtnje.

- **Electronic Cell Protection (ECP)** ščiti akumulator pred pregrevanjem in globokim praznjenjem.
- **Electronic Motor Protection (EMP)** ščiti akumulator pred preobremenitvijo.
- **Mehanski, večstopenjski izklop vrtilnega momenta.**
- **Praktična zaponka za pas (ne 070104).**
- **Vgrajena LED-svetilka, prikaz napolnjenosti akumulatorja.**
- **Hitrovpensalna vrtna glava.**

Z **EC-motorjem brez ščetk.**

KickBack-Control z avtomatičnim izklopom v primeru blokiranja ter edinstvena natančna sklopka. Kompaktna izvedba, zelo kratka dolžina glave (samo 184 mm) za popolno uporabo (vel. GSB1860PC), zato je izjemno primerno za dela na ozkih mestih. Možnost nadgradnje z modulom za povezljivost.

Obseg dobave:

Vklj. z **2 li-ionskima akumulatorjema ProCORE 18 V 4,0 Ah**, polnilnikom akumulatorjev in kovčkom L-BOXX.

Napotek:

Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete od art. 073851 in 073866 naprej.

Pakiranje: Sistemski kovček (L-Boxx)

Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Bosch 18 V

Oznaka proizvajalca: GSB 18V-60C

Kapaciteta akumulatorja: 4 A·h

Napetost akumulatorja: 18 V

Izvedba motorja: Motor brez ščetk

Največji vrtilni moment v mehko: 31 N·m

Maksimalni vrtilni moment v trdo: 60 N·m

Tehnični opis

Maksimalni vrtilni moment v trdo	60 N·m
Napetost akumulatorja	18 V
Maksimalne vibracije v skladu z EN brez udarnega vrтанja	2,5 m/s ²
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji	0 - 600 min ⁻¹
Izvedba motorja	Motor brez ščetk
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	10 mm
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave	1,5 - 13 mm
Masa	1,8 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN z udarnim vrтанjem	8 m/s ²
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Bosch 18 V
Pakiranje	Sistemski kovček (L-Boxx)
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les	38 mm
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v beton	10 mm
Največji vrtilni moment v mehko	31 N·m
Oznaka proizvajalca	GSB 18V-60C
Tipična uporaba	Strong
Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji	1900 min ⁻¹
Kapaciteta akumulatorja	4 A·h
Število vključenih akumulatorjev	2
Vrsta akumulatorja	Li-ionski

Pribor

Li-ionski akumulator ProCore Tip akumulatorja, napetost
akumulatorja C18 V

073856 C18

Osnovna garnitura akumulatorjev ProCore Tip
akumulatorja, napetost akumulatorja C18 V

073863 C18