

Garant**Regalna lestev, na kolesih, Število stopnic: 11****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	935800 11
GTIN	4062406134235
Razred artikla	91B

Opis**Izvedba:**

Lestev s stopnicami, na kolesih, za montažo na regale. Ko lestev ni v uporabi, jo lahko prislonite na regal, s čimer prihranite prostor. Stopnice in stranicice iz aluminija, trajna povezava med stranicami in stopnicami, 4-krat narebričeno. Vključno z vpenjalom Easyfix. 2 samozaporni kolesi z zavorami, Ø 80 mm. Podvozje z mirnim tekom na zgornjem koncu.

Lakiranje:

Stranicice antracitne RAL 7016, **prašnata barva.**

Napotek:

Vsaka lestev je **posebna izvedba.**

Vedno je treba **podati največjo navpično višino obešanja.**

Dolžina lestve: 2,95 m

Delovna višina pribl.: 3,95 m

maksimalna navpična višina obešanja do: 3,11 m

za višino regala: 3000 mm

spodnja zunanja širina: 0,6 m

Prevesna dolžina: 1,2 m

Tehnični opis

Dolžina lestve	2,95 m
Masa	11,5 kg
spodnja zunanja širina	0,6 m
maksimalna navpična višina obešanja do	3,11 m
Število stopnic	11
Višina prečk	25 mm
Višina vrtalne stopnje	235 mm
Širina nosilne prečke	73 mm
Prevesna dolžina	1,2 m
Delovna višina pribl. za višino regala	3,95 m 3000 mm
Vrsta izdelka	Regalna lestve

Pribor

Držalo z omejlilnim nastavkom Tip R	935812 R
Držalo z omejlilnim nastavkom Tip L	935812 L
Obloga stopalne površine GripStep primerno za velikost lestve 11	935820 11
Vmesno držalo za aluminijasto cev Tip 1	935811 1
Aluminijasta cev, eloksirana, dolžina 3000 mm Tip 1	935810 1