



Kompaktni tračni brusni stroj GKS, Tip: 790502002



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	077608 790502002
GTIN	4014586888262
Razred artikla	03H

Opis

Izvedba:

Zmogljiv kompaktni tračni brusilnik za obdelavo kovin.

- **Največja varnost pri delu zaradi kontroliranega iskrenja.**
- **Zelo ekonomična nabava z optimalnim razmerjem med ceno in zmogljivostjo.**
- **Možnost takojšnje uporabe. Sestavljanje in montaža nista potrebna.**

Obseg dobave:

Vklj. z 1 brusnim trakom 75×2000mm (K 36 R).

Napotek:

Za brusne trakove glejte art. 558310.

Oznaka proizvajalca: GKS 75

Omrežna napetost: 230 V

Poraba moči: 1500 W

Maksimalno število vrtljajev: 3000 min⁻¹

Širina traku: 75 mm

Dolžina traku: 2000 mm

Tehnični opis

Masa	45 kg
Poraba moči	1500 W
Oznaka proizvajalca	GKS 75
Omrežna napetost	230 V
Dolžina traku	2000 mm
Maksimalno število vrtljajev	3000 min ⁻¹
Napajanje	Omrežno napajanje
Širina traku	75 mm
Vrsta izdelka	Tračni brusilniki