



## Kompaktni tračni brusni stroj GKS, Tip: 790503004



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	077608 790503004
GTIN	4014586888293
Razred artikla	03H

### Opis

#### Izvedba:

Zmogljiv kompaktni tračni brusilnik za obdelavo kovin.

- **Največja varnost pri delu zaradi kontroliranega iskrenja.**
- **Zelo ekonomična nabava z optimalnim razmerjem med ceno in zmogljivostjo.**
- **Možnost takojšnje uporabe. Sestavljanje in montaža nista potrebna.**

#### Obseg dobave:

Vklj. z 1 brusnim trakom 75×2000mm (K 36 R).

#### Napotek:

Za brusne trakove glejte art. 558310.

Oznaka proizvajalca: GKS 75

Omrežna napetost: 400 V

Poraba moči: 3000 W

Maksimalno število vrtljajev: 3000 min<sup>-1</sup>

Širina traku: 75 mm

Dolžina traku: 2000 mm

### Tehnični opis

Omrežna napetost	400 V
Poraba moči	3000 W
Oznaka proizvajalca	GKS 75
Dolžina traku	2000 mm
Masa	45 kg
Maksimalno število vrtljajev	3000 min <sup>-1</sup>
Napajanje	Omrežno napajanje
Širina traku	75 mm
Vrsta izdelka	Tračni brusilniki