

Garant GRIDLINE

## Osnovna garnitura za osvetlitev za omare GridLine s krilnimi vrati, za višino omare: 1250mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	940501 1250
GTIN	4062406134280
Razred artikla	9GI

### Opis

#### Izvedba:

Kompletne garniture vsebujejo vse komponente za vgradnjo osvetlitve notranjosti za omare GridLine. Vključene LED-svetilke v 2 dolžinah 570 mm in 870 mm. Povezovalni elementi so zaščiteni pred inverzijo polarnosti. Poraba moči je odvisna od števila LED-svetilk v garnituri.

**Svetilke:** S kotom svetlobnega snopa 30° za osvetlitev brez bleščanja. Vgrajeni magneti za prosto pozicioniranje v notranjosti omare. Nazivna napetost 24 V/DC, barva svetlobe pribl. 6000 K, CRI 80, energetski razred A+.

LED-svetilke, dolžina 870 mm: poraba moči 8,5 W; svetlobni tok 437 lm.

LED-svetilke, dolžina 570 mm: poraba moči 5,5 W; svetlobni tok 676 lm.

**Omrežni napajalnik:** Zasnovan posebej za uporabo pri LED-svetilkah in osvetljevanju. Zaščita pred kratkim stikom, preobremenitvijo, prenapetostjo in pregrevanjem (auto-recovery). Industrijski vtikač art. 928491 vel. 3, vgrajen na vhodni strani.

Vhodna napetost 90–305 V/AC; izhodna napetost 24 V/DC; izhodni tok 2,5 A; moč 60 W; IP67.

**Stikalo:** Pri odpiranju vrat se osvetlitev samodejno vklopi. Ožičena enota za preprosto montažo.

**Vodilo kabla:** Inteligentno urejanje kablov omogoča namestitve svetilk na različnih višinah. Montaža z vgrajenimi magnetnimi trakovi. Označen vrtljiv vtič. Ne pri garniturah art. 940501.

**Kabli:** Vsi potrebni povezovalni kabli med posameznimi komponentami. Priključni kabel z nemškim šuko vtičem art. 928640, vel. DE/2. Število in vrsta povezovalnih kablov se razlikujeta glede na garnituro.

Garniture za osvetlitev za stransko osvetlitev notranjosti omare. Svetilke se namestijo na strani na telesu omare. S sestavljanjem 2 svetilk se doseže osvetlitev po celotni višini omare. Garniture so prilagojene našim omaram GridLine in jih je dovoljeno vgraditi samo vanje.

**Osnovne garniture** za stransko osvetlitev notranjosti omare.

Garnitura za osvetlitev vsebuje vgrajene LED-svetilke, ki jih ni mogoče zamenjati. Krmilno napravo (omrežni napajalnik in kabel) lahko zamenja končni uporabnik.

**Umestitev:**

Število svetilk 570 mm: 4

**Obseg dobave:**

LED-svetilke, omrežni napajalnik, stikalo, kabli.

**Napotek:**

- Na enem omrežnem napajalniku je lahko priključenih največ 6 svetilk dolžine 870 mm ali 9 svetilk 570 mm.
- Sistem ne omogoča zatemnitve.
- Vse garniture z nemškimi šuko vtičem. Za druge države ločeno naročite ustrezni priključni kabel art. 928640.
- Vgradnja stikala pri omarah širine 20G ni možna.
- Ni primerno za omare z rolo vrati.
- Garniture primerne samo za omare s krilnimi vrati.

## Tehnični opis

Svetlobni tok	1730 lm
Poraba moči	23 W
Tip vtikača, vhod	F
Tip vtikača, vhod	Vtični sistem GST
Nazivna napetost	250 V
Vrsta izdelka	Svetlobna letev

## Pribor

Adapterski kabel za svetilno enoto Izvedba DE/2	928640 DE/2
---	-------------