

Garant GRIDLINE

Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLine z drsnimi vrati, širina 50G, za višino omare: 1500mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	940513 1500
GTIN	4062406134495
Razred artikla	9GI

Opis

Izvedba:

Garniture za osvetlitev **polic** v notranjosti omare. Svetilke se namestijo pod polico in priključijo prek vodila kabla. Garniture so prilagojene našim opremljenim omaram GridLine in jih je dovoljeno vgraditi samo vanje.

Razširjene garniture za osvetlitev posameznega predala v notranjosti omare.

Kompletne garniture vsebujejo vse komponente za vgradnjo osvetlitve notranjosti za omare GridLine. Vključene LED-svetilke v 2 dolžinah 570 mm in 870 mm. Povezovalni elementi so zaščiteni pred inverzijo polarnosti. Poraba moči je odvisna od števila LED-svetilk v garnituri.

Svetilke: S kotom svetlobnega snopa 30° za osvetlitev brez bleščanja. Vgrajeni magneti za prosto pozicioniranje v notranjosti omare. Nazivna napetost 24 V/DC, barva svetlobe pribl. 6000 K, CRI 80, energetski razred A+.

LED-svetilke, dolžina 870 mm: poraba moči 8,5 W; svetlobni tok 437 lm.

LED-svetilke, dolžina 570 mm: poraba moči 5,5 W; svetlobni tok 676 lm.

Omrežni napajalnik: Zasnovan posebej za uporabo pri LED-svetilkah in osvetljevanju. Zaščita pred kratkim stikom, preobremenitvijo, prenapetostjo in pregrevanjem (auto-recovery).

Industrijski vtikač art. 928491 vel. 3, vgrajen na vhodni strani.

Vhodna napetost 90–305 V/AC; izhodna napetost 24 V/DC; izhodni tok 2,5 A; moč 60 W; IP67.

Stikalo: Pri odpiranju vrat se osvetlitev samodejno vklopi. Ožičena enota za preprosto montažo.

Vodilo kabla: Inteligentno urejanje kablov omogoča namestitve svetilk na različnih višinah.

Montaža z vgrajenimi magnetnimi trakovi. Označen vrtljiv vtič. Ne pri garniturah art. 940501.

Kabli: Vsi potrebni povezovalni kabli med posameznimi komponentami. Priključni kabel z nemškim šuko vtičem art. 928640, vel. DE/2. Število in vrsta povezovalnih kablov se razlikujeta glede na garnituro.

Garnitura za osvetlitev vsebuje vgrajene LED-svetilke, ki jih ni mogoče zamenjati. Krmilno napravo (omrežni napajalnik in kabel) lahko zamenja končni uporabnik.

Umestitev:

Število svetilk 870 mm: 4

Obseg dobave:

LED-svetilke, omrežni napajalnik, vodilo kabla, stikalo, kabli.

Napotek:

- **Na enem omrežnem napajalniku je lahko priključenih največ 6 svetilk dolžine 870 mm ali 9 svetilk 570 mm.**
- **Sistem ne omogoča zatemnitve.**
- **Vse garniture z nemškimi šuko vtičem. Za druge države ločeno naročite ustrezni priključni kabel art. 928640.**
- **Vgradnja stikala pri omarah širine 20G ni možna.**
- **Ni primerno za omare z rolo vrati.**

Tehnični opis

Poraba moči	35 W
Svetlobni tok	2700 lm
Tip vtikača, vhod	F
Tip vtikača, vhod	Vtični sistem GST
Nazivna napetost	250 V
Vrsta izdelka	Svetlobna letev

Pribor

Adapterski kabel za svetilno enoto Izvedba DE/2	928640 DE/2
---	-------------