

Garant GRIDLINE

## Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLine z drsnimi vrati, širina 50G, za višino omare: 2000mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	940513 2000
GTIN	4062406134501
Razred artikla	9GI

### Opis

#### Izvedba:

Garniture za osvetlitev **polic** v notranjosti omare. Svetilke se namestijo pod polico in priključijo prek vodila kabla. Garniture so prilagojene našim opremljenim omaram GridLine in jih je dovoljeno vgraditi samo vanje.

**Razširjene garniture** za osvetlitev posameznega predala v notranjosti omare.

Kompletne garniture vsebujejo vse komponente za vgradnjo osvetlitve notranjosti za omare GridLine. Vključene LED-svetilke v 2 dolžinah 570 mm in 870 mm. Povezovalni elementi so zaščiteni pred inverzijo polarnosti. Poraba moči je odvisna od števila LED-svetilk v garnituri.

**Svetilke:** S kotom svetlobnega snopa 30° za osvetlitev brez bleščanja. Vgrajeni magneti za prosto pozicioniranje v notranjosti omare. Nazivna napetost 24 V/DC, barva svetlobe pribl. 6000 K, CRI 80, energetski razred A+.

LED-svetilke, dolžina 870 mm: poraba moči 8,5 W; svetlobni tok 437 lm.

LED-svetilke, dolžina 570 mm: poraba moči 5,5 W; svetlobni tok 676 lm.

**Omrežni napajalnik:** Zasnovan posebej za uporabo pri LED-svetilkah in osvetljevanju. Zaščita pred kratkim stikom, preobremenitvijo, prenapetostjo in pregrevanjem (auto-recovery).

Industrijski vtikač art. 928491 vel. 3, vgrajen na vhodni strani.

Vhodna napetost 90–305 V/AC; izhodna napetost 24 V/DC; izhodni tok 2,5 A; moč 60 W; IP67.

**Stikalo:** Pri odpiranju vrat se osvetlitev samodejno vklopi. Ožičena enota za preprosto montažo.

**Vodilo kabla:** Inteligentno urejanje kablov omogoča namestitve svetilk na različnih višinah.

Montaža z vgrajenimi magnetnimi trakovi. Označen vrtljiv vtič. Ne pri garniturah art. 940501.

**Kabli:** Vsi potrebni povezovalni kabli med posameznimi komponentami. Priključni kabel z nemškim šuko vtičem art. 928640, vel. DE/2. Število in vrsta povezovalnih kablov se razlikujeta glede na garnituro.

Garnitura za osvetlitev vsebuje vgrajene LED-svetilke, ki jih ni mogoče zamenjati. Krmilno napravo (omrežni napajalnik in kabel) lahko zamenja končni uporabnik.

**Umestitev:**

Število svetilk 870 mm: 6

**Obseg dobave:**

LED-svetilke, omrežni napajalnik, vodilo kabla, stikalo, kabli.

**Napotek:**

- **Na enem omrežnem napajalniku je lahko priključenih največ 6 svetilk dolžine 870 mm ali 9 svetilk 570 mm.**
- **Sistem ne omogoča zatemnitve.**
- **Vse garniture z nemškimi šuko vtičem. Za druge države ločeno naročite ustrezni priključni kabel art. 928640.**
- **Vgradnja stikala pri omarah širine 20G ni možna.**
- **Ni primerno za omare z rolo vrati.**

## Tehnični opis

Svetlobni tok	4050 lm
Poraba moči	52 W
Nazivna napetost	250 V
Tip vtikača, vhod	F
Tip vtikača, vhod	Vtični sistem GST
Vrsta izdelka	Svetlobna letev

## Pribor

Adapterski kabel za svetilno enoto Izvedba DE/2	928640 DE/2
---	-------------