



## Osnovna garnitura akumulatorjev High Output™, 3,0 Ah, Tip akumulatorja: M18HNRG3



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	073826 M18HNRG3
GTIN	4058546286996
Razred artikla	07A

### Opis

#### Obseg dobave:

Vklj. s hitrim polnilnikom.

Kapaciteta akumulatorja: 3 Ah

Napetost akumulatorja: 18 V

### Tehnični opis

Kapaciteta akumulatorja	3 Ah
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Napetost akumulatorja	18 V
Število vključenih akumulatorjev	2
Oznaka proizvajalca	M18HNRG-302
Primerne za	18V Milwaukee
Čas polnjenja posameznega akumulatorja	35 min
Značilnost blagovnega imena	3,0 Ah

Vrsta izdelka

---

Akumulator vklj. s  
polnilnikom akumulatorjev