



## Akumulatorski vrtalni vijačnik, Tip: M18FDD2-2



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje

070210 M18FDD2-2

GTIN

Razred artikla

03L

### Opis

#### Izvedba:

**Akumulatorski vrtalni vijačnik – MILWAUKEE** Zmogljiv akumulatorski 2-stopenjski vrtalni vijačnik z desnim in levim tekom. Akumulatorji REDLITHIUM™ z **nadzorom posameznih celic** in **prikazom napolnjenosti**. Robustno **kovinsko ohišje gonila** za dolgo življenjsko dobo. **Kovinska hitrovpeljna vrtalna glava FIXTEC** z blokado vretena. LED osvetlitev delovnega območja. Ročaj z mehko prevleko za udobno uporabo. Vrhunski model FUEL™ z **motorjem POWERSTATE™ brez ščetk** za največji izkoristek. **Najmanjša obraba** in do 10-kratna življenjska doba v primerjavi s standardnimi enosmernimi motorji. Visoka učinkovitost in povečana kapaciteta akumulatorja omogočata do **2x daljši čas delovanja** (v primerjavi z drugimi li-ionskimi tehnologijami). **Elektronika REDLINK PLUS™** za edinstveno upravljanje moči:

- **S sistemsko komunikacijo med pogonskim strojem in akumulatorjem.**
- **Z zaščito pred preobremenitvijo za daljšo življenjsko dobo akumulatorja, motorja in gonila.**

#### Prednosti:

Vrhunski model FUEL™.

#### Obseg dobave:

Vključno z dodatnim ročajem za lažjo oporo vrtilnega momenta.

Vklj. z 2 Red li-ionskima akumulatorjema, polnilnikom akumulatorjev, zaponko za pas, HD-kovčkom (sistemskim kovčkom).

## Tehnični opis

Tipična uporaba	Heavy Duty
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip B 18 V
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	16 mm
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les	89 mm
Kapaciteta akumulatorja	2 Ah
Izvedba motorja	Motor brez ščetk
Maksimalne vibracije v skladu z EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Masa	2,1 kg
Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji	2000 min <sup>-1</sup>
Napetost akumulatorja	18 V
Oznaka proizvajalca	M18 FDD2
Pakiranje	Sistemski kovček (HD=Heavy Duty)
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji	0 - 550 min <sup>-1</sup>
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave	1,5 - 13 mm
Maksimalni vrtilni moment v trdo	135 Nm
Število vključenih akumulatorjev	2
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Napajanje	Akumulatorska
Primerno za material	Jeklo
Primerno za material	les
Vrsta izdelka	Vrtalni vijačnik

## Pribor

Kotni nastavek za vijačenje Tip OSD2	073920 OSD2
Polnilnik akumulatorjev Tip M1218FC	073840 M1218FC

Polnilnik akumulatorjev Tip M1218C	073840 M1218C
Li-ionski sistem M18B2 Tip akumulatorja MB18	073827 MB18
Kotni nastavek za vijačenje Tip WB1	073920 WB1
Akumulatorski vrtalni vijačnik brez akumulatorja in polnilnika akumulatorjev Tip M18FDD2-2	070211 M18FDD2-2