

Garant**Tool24 Locker – glavni sistem EN, Tip: 450/10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	979310 450/10
GTIN	4062406134761
Razred artikla	9SA

Opis**Izvedba:**

Sistem izdaje blaga s predali različnih velikosti za zanesljiv in v celoti dokumentiran posamični odvzem artiklov. Velikosti predalov so primerne za skladiščenje večjih artiklov in za polnjenje akumulatorjev. Serijska LED-notranja osvetlitev omogoča lažje prepoznavanje predalov z avtomatskim odpiranjem v temi in olajša sam odvzem orodja. LED-letev vzdolž predalov prav tako olajša odvzem in polnjenje orodja.

Obojestransko nameščene luknjaste stene omogočajo prilagodljivo pritrditev zaslona na dotik pri glavnih sistemih. Prav tako je mogoče namestiti kavlje in držala Easyfix ter ves ostali pribor za luknjaste stene iz našega kataloga.

Glavni sistem se lahko dogradi z dodatnimi razširitvenimi sistemi poljubnih različic strojne opreme Tool24.

Ta izdelek je združljiv s programskimi rešitvami Hoffmann Group Connected. Sistem posamičnega odvzema za skladiščenje večjih artiklov v predalih višine 460 mm ter širine in globine 450 mm.

Prednosti:**Hoffmann Group Connected**

S tem artiklom boste pridobili gradnik za vašo digitalno proizvodnjo, povezano v omrežje. Z ustreznim programskim modulom je mogoče povečati produktivnost.

Uporaba:

Avtomatičen sistem posamičnega odvzema za skladiščenje in upravljanje tudi večjih artiklov, kot so večja osebna varovalna oprema, električna in ročna orodja ali naši sistemski kovčki iz umetne mase L-BOXX®.

Umestitev:

Število predalov × višina v mm: 8 × 300; 2 × 460

Obseg dobave:

Glavni sistem EN, 22-colski zaslon na dotik, čitalnik črtne kode, računalnik vklj. s programsko opremo Basic, **operacijski sistem v angleščini.**

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, sprednje stranice antracitne RAL 7016, **prašnata barva.**

Napotek:

Vsi predali so pripravljene za izvedbo električnega napajanja prek tehničnega kanala. Priključitev posameznih naprav za polnjenje mora zagotoviti stranka. Podatki o masi v tehničnih podatkih veljajo za omare razširitvenega sistema in ne vključujejo računalnika in zaslona.

Možnost izvedbe s predali s prozorno steno ter v individualnih barvah in dimenzijah (velikosti predalov, širine in globine omar).

Kontaktirajte svojega strokovnega svetovalca!

Tehnični opis

Masa	210 kg
Širina	1100 mm
Globina	500 mm
Višina	1965 mm
Nosilnost predelka	25 kg
Število žepov	10
Uporabna širina predelka	450 mm
Uporabna višina razdelka (2)	460 mm
Uporabna širina razdelka	450 mm
Uporabna višina razdelka (1)	300 mm
Serija	Tool24 Locker
Serija	Hoffmann Group Connected
Serija	Tool24 Locker
Vmesnik	Hoffmann Group Connected
Raster luknjastih sten Hoffmann	9×9 mm

Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Sistem izdaje blaga