

**Garant****Tool24 Locker – glavni sistem EN, Tip: 180/40****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 979310 180/40 |
| GTIN                  | 4062406134785 |
| Razred artikla        | 9SA           |

**Opis****Izvedba:**

Sistem izdaje blaga s predali različnih velikosti za zanesljiv in v celoti dokumentiran posamični odvzem artiklov. Velikosti predalov so primerne za skladiščenje večjih artiklov in za polnjenje akumulatorjev. Serijska LED-notranja osvetlitev omogoča lažje prepoznavanje predalov z avtomatskim odpiranjem v temi in olajša sam odvzem orodja. LED-letev vzdolž predalov prav tako olajša odvzem in polnjenje orodja.

Obojestransko nameščene luknjaste stene omogočajo prilagodljivo pritrditev zaslona na dotik pri glavnih sistemih. Prav tako je mogoče namestiti kavlje in držala Easyfix ter ves ostali pribor za luknjaste stene iz našega kataloga.

Glavni sistem se lahko dogradi z dodatnimi razširitvenimi sistemi poljubnih različic strojne opreme Tool24.

Ta izdelek je združljiv s programskimi rešitvami Hoffmann Group Connected. Sistem posamičnega odvzema s 40 predali za manjše artikle.

**Prednosti:****Hoffmann Group Connected**

S tem artiklom boste pridobili gradnik za vašo digitalno proizvodnjo, povezano v omrežje. Z ustreznim programskim modulom je mogoče povečati produktivnost.

**Uporaba:**

Avtomatičen sistem posamičnega odvzema za skladiščenje in upravljanje tudi večjih artiklov, kot so večja osebna varovalna oprema, električna in ročna orodja ali naši sistemski kovčki iz umetne mase L-BOXX®.

**Umestitev:**

Število predalov × višina v mm: 32 × 140; 8 × 220

**Obseg dobave:**

Glavni sistem EN, 22-colski zaslon na dotik, čitalnik črtne kode, računalnik vklj. s programsko opremo Basic, **operacijski sistem v angleščini.**

**Lakiranje:**

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, sprednje stranice antracitne RAL 7016, **prašnata barva.**

**Napotek:**

Vsi predali so pripravljene za izvedbo električnega napajanja prek tehničnega kanala. Priključitev posameznih naprav za polnjenje mora zagotoviti stranka. Podatki o masi v tehničnih podatkih veljajo za omare razširitvenega sistema in ne vključujejo računalnika in zaslona.

Možnost izvedbe s predali s prozorno steno ter v individualnih barvah in dimenzijah (velikosti predalov, širine in globine omar).

Kontaktirajte svojega strokovnega svetovalca!

## Tehnični opis

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Masa                            | 275 kg                   |
| Višina                          | 1965 mm                  |
| Globina                         | 500 mm                   |
| Širina                          | 1100 mm                  |
| Nosilnost predelka              | 25 kg                    |
| Število žepov                   | 40                       |
| Uporabna širina predelka        | 450 mm                   |
| Uporabna širina razdelka        | 180 mm                   |
| Uporabna višina razdelka (2)    | 220 mm                   |
| Uporabna višina razdelka (1)    | 140 mm                   |
| Serija                          | Tool24 Locker            |
| Serija                          | Hoffmann Group Connected |
| Serija                          | Tool24 Locker            |
| Vmesnik                         | Hoffmann Group Connected |
| Raster luknjastih sten Hoffmann | 9×9 mm                   |

|               |   |
|---------------|---|
| Izbira barv   | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,<br>5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Vrsta izdelka | Sistem izdaje blaga   |