

**Garant****Tool24 Locker – razširitveni sistem, Tip: 180/40****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	979320 180/40
GTIN	4062406135416
Razred artikla	9SA

**Opis****Izvedba:**

Sistem izdaje blaga s predali različnih velikosti za zanesljiv in v celoti dokumentiran posamični odvzem artiklov. Velikosti predalov so primerne za skladiščenje večjih artiklov in za polnjenje akumulatorjev. Serijska LED-notranja osvetlitev omogoča lažje prepoznavanje predalov z avtomatskim odpiranjem v temi in olajša sam odvzem orodja. LED-letev vzdolž predalov prav tako olajša odvzem in polnjenje orodja.

Obojestransko nameščene luknjaste stene omogočajo prilagodljivo pritrditev zaslona na dotik pri glavnih sistemih. Prav tako je mogoče namestiti kavljce in držala Easyfix ter ves ostali pribor za luknjaste stene iz našega kataloga.

Glavni sistem se lahko dogradi z dodatnimi razširitvenimi sistemi poljubnih različic strojne opreme Tool24. Sistem posamičnega odvzema s 40 predali za manjše artikle.

**Uporaba:**

Avtomatičen sistem posamičnega odvzema za skladiščenje in upravljanje tudi večjih artiklov, kot so večja osebna varovalna oprema, električna in ročna orodja ali naši sistemski kovčki iz umetne mase L-BOXX®.

**Umestitev:**

Število predalov × višina v mm: 32 × 140; 8 × 220

**Lakiranje:**

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, sprednje stranice antracitne RAL 7016, **prašnata barva.**

**Napotek:**

Vsi predali so pripravljene za izvedbo električnega napajanja prek tehničnega kanala. Priklučitev posameznih naprav za polnjenje mora zagotoviti stranka. Podatki o masi v tehničnih podatkih veljajo za omare razširitvenega sistema in ne vključujejo računalnika in zaslona.

Možnost izvedbe s predali s prozorno steno ter v individualnih barvah in dimenzijah (velikosti predalov, širine in globine omar).

Kontaktirajte svojega strokovnega svetovalca!

**Tehnični opis**

Višina	1965 mm
Masa	275 kg
Širina	1100 mm
Globina	500 mm
Nosilnost predelka	25 kg
Število žepov	40
Uporabna širina predelka	450 mm
Uporabna širina razdelka	180 mm
Uporabna višina razdelka (2)	220 mm
Uporabna višina razdelka (1)	140 mm
Serija	Tool24 Locker
Raster luknjastih sten Hoffmann	9×9 mm
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Sistem izdaje blaga