

**Fiberdisk XF 733 (CER), Ø 115 mm, Zrnatost: 80****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	566451 80
GTIN	4018875001493
Razred artikla	56V

Opis**Izvedba:**

Odporni proti trganju, a kljub temu zelo prilagodljivi **diski iz vulkaniziranega fibra**. Luknja ima premer 22,23 mm in križne zareze.

VSM XF 733 z najvišjo zmogljivostjo brušenja in dolgo življenjsko dobo na nž-kovinah, kot je npr. **aluminij**. Dodatna plast za aktivno brušenje preprečuje nabiranje in oprijemanje odrezkov. Vrsta brusnih zrn: **Keramična brusna zrna s prevleko za aktivno brušenje (STEARAT Plus)**.

Uporaba:

Na kotnih brusilnikih z najvišjo obodno hitrostjo 80 m/s, z brusnim krožnikom art. 566650/6670.

Za **brušenje ravnih ali izbočenih površin** z veliko **prilagodljivostjo**.

maksimalna obodna hitrost: 80 m/s

Tehnični opis

Ø plošče	115 mm
Zrnatost	80
Brusno sredstvo	Keramična zrna
Kratica za brusno sredstvo	Keramika

Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Značilnost blagovnega imena	Ø 115 mm
Ø izvrtine	22,23 mm
za material	Aluminij
maksimalna obodna hitrost	80 m/s