

Garant GRIDLINE

**Vertikalna omara z luknjasto steno s krilnimi vrati brez okna, Višina mm/  
število luknjastih sten: 2000/3****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 942031 2000/3 |
| GTIN                  | 4062406135423 |
| Razred artikla        | 9GI           |

**Opis****Izvedba:**

Vertikalna omara z luknjasto steno 30×28G

Krilna vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Z vertikalnimi izvlečljivimi regali  $9 \times 9$  mm v rastru 37 mm za namestitev kavljcev in držal Easyfix ter pribora za luknjaste stene. Luknjaste stene so prestavljive v rastru 50 mm. Luknjaste stene drsijo po teleskopskih letvah in imajo **zapore proti izvlečenju**. Nosilnost izvlečljivega regala je 80 kg. Uporabna površina obeh strani vertikalnega izvlečljivega regala  $2,1 \text{ m}^2$  (globina  $\times$  višina 635  $\times$  1690 mm).

**Lakiranje:**

Standardno ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

**Napotek:**

Primeren pribor, kot npr. kavljce in držala Easyfix itd., najdete v skupini 95.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

**Tehnični opis**

|  |         |
|--|---------|
| Uporabna višina izvlečljivega predelka | 1690 mm |
|--|---------|

|   |  |
|---|--|
| Višina                                  | 2000 mm  |
| Globina v G                             | 28   |
| Masa                                    | 217 kg   |
| Globina                                 | 700 mm   |
| Število luknjastih sten                 | 3  |
| Širina v G                              | 30   |
| Širina                                  | 750 mm   |
| Uporabna globina izvlečljivega predelka | 635 mm   |
| Nosilnost izvlečljivega predelka        | 80 kg  |
| Izvedba omare                           | Osnovna omara  |
| Izvedba                                 | Vertikalna omara z luknjasto steno                             |
| Debelina materiala                      | 0,9 mm   |
| Nosilnost notranjega ohišja omare       | 1000 kg  |
| Izvek predala                           | Zapora proti izvlečenju  |
| Kot odpiranja vrat                      | 250 stopinj  |
| Raster luknjastih sten Hoffmann         | 9×9 mm   |
| Cilindrična ključavnica                 | Modularni vložek   |
| Izbira barv                             | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Vrsta izdelka                           | Vertikalna omara   |

## Pribor

Ročaj za GridLine Tip GP11

914226 GP11