

Garant GRIDLINE

**Vertikalna omara z luknjasto steno s krilnimi vrati brez okna, Višina mm/
število luknjastih sten: 2000/4****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	942031 2000/4
GTIN	4062406135430
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Vertikalna omara z luknjasto steno 30×28G

Krilna vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Z vertikalnimi izvlečljivimi regali 9×9 mm v rastru 37 mm za namestitev kavljcev in držal Easyfix ter pribora za luknjaste stene. Luknjaste stene so prestavljive v rastru 50 mm. Luknjaste stene drsijo po teleskopskih letvah in imajo **zaporo proti izvlečenju**. Nosilnost izvlečljivega regala je 80 kg. Uporabna površina obeh strani vertikalnega izvlečljivega regala $2,1 \text{ m}^2$ (globina \times višina 635 \times 1690 mm).

Lakiranje:

Standardno ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

Primeren pribor, kot npr. kavljce in držala Easyfix itd., najdete v skupini 95.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Globina v G	28
-------------	----

Masa	272 kg
Višina	2000 mm
Nosilnost izvlečljivega predelka	80 kg
Globina	700 mm
Uporabna višina izvlečljivega predelka	1690 mm
Uporabna globina izvlečljivega predelka	635 mm
Širina v G	40
Število luknjastih sten	4
Širina	1000 mm
Izvedba	Vertikalna omara z luknjasto steno
Izvedba omare	Osnovna omara
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000 kg
Izvek predala	Zapora proti izvlečenju
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Raster luknjastih sten Hoffmann	9×9 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Vertikalna omara

Pribor

Ročaj za GridLine Tip GP11

914226 GP11