

Garant GRIDLINE

**Vertikalna omara z luknjasto steno s krilnimi vrati z oknom, Višina: 2000mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	942043 2000
GTIN	4062406135478
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Vertikalna omara z luknjasto steno 40×28G

Izvedba kot pri art. 942033 vel. 2000/4, vendar s **3 pokončnimi izvlečljivimi predelki**. Izredno primerna za prostorsko varčno shranjevanje pripomočkov za obešanje tovornih trakov in zank.**Obseg dobave:**

3 odlagalna korita za tovarne zanke art. 942054, vel. 2; 4 univerzalna držala 45° art. 955590, vel. 75; 4 univerzalna držala 90° art. 955600, vel. 100×100.

**Lakiranje:**Standardno ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašno barvano**.**Tehnični opis**

Globina v G	28
Število luknjastih sten	3
Širina	1000 mm
Nosilnost izvlečljivega predelka	80 kg
Masa	243 kg

Širina v G	40
Uporabna globina izvlečljivega predelka	635 mm
Uporabna višina izvlečljivega predelka	1690 mm
Višina	2000 mm
Globina	700 mm
Izvedba omare	Osnovna omara
Izvedba	Vertikalna omara z luknjasto steno
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000 kg
Izvek predala	Zapora proti izvlečenju
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Raster luknjastih sten Hoffmann	9×9 mm
Cilindrična ključavnica	modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Vertikalna omara

## Pribor

Ročaj za GridLine Tip GP11

914226 GP11