

Garant GRIDLINE

Vertikalna omara z luknjasto steno s krilnimi vrati brez okna, Višina: 2000mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	942041 2000
GTIN	4062406135461
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Vertikalna omara z luknjasto steno 40×28G

Izvedba kot pri art. 942033 vel. 2000/4, vendar s **3 pokončnimi izvlečljivimi predelki**. Izredno primerna za prostorsko varčno shranjevanje pripomočkov za obešanje tovornih trakov in zank. Krilna vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. S pokončnimi izvlečljivimi predelki $\square 9 \times 9$ mm v razmaku 37 mm za namestitvev kavljev in držal ter pribora za luknjaste stene. Luknjaste stene so prestavljive v rastru 50 mm. Luknjaste stene drsijo po teleskopskih letvah in imajo **zaporo proti izvlečenju**. Nosilnost izvlečljivega regala je 80 kg. Uporabna površina obeh strani pokončnega izvlečljivega predelka 2,1 m² (globina × višina 635 × 1690 mm).

Obseg dobave:

3 odlagalna korita za tovarne zanke art. 942054, vel. 2; 4 univerzalna držala 45° art. 955590, vel. 75; 4 univerzalna držala 90° art. 955600, vel. 100×100.

Lakiranje:

Standardno ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašno barvano**.

Tehnični opis

Širina v G	40
------------	----

Višina	2000 mm
Uporabna globina izvlečljivega predelka	635 mm
Nosilnost izvlečljivega predelka	80 kg
Globina v G	28
Globina	700 mm
Masa	243 kg
Število luknjastih sten	3
Uporabna višina izvlečljivega predelka	1690 mm
Širina	1000 mm
Izvedba omare	Osnovna omara
Izvedba	Vertikalna omara z luknjasto steno
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000 kg
Izvek predala	Zapora proti izvlečenju
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Raster luknjastih sten Hoffmann	9×9 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Vertikalna omara

Pribor

Ročaj za GridLine Tip GP11

914226 GP11