

Garant GRIDLINE

Pisarniška postaja, kompletna, krilna vrata z loputo za tiskalnik, 3 predali, 2×30×28G, Tip: DE**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	948800 DE
GTIN	4062406135515
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

Pisarniška postaja blizu proizvodnih mest za informiranje, preverjanje in protokoliranje. Nadgradna omara z rolo-vrati iz umetne mase z zaklepanjem in naslednjo opremo:

- **Vgrajena razsvetljava z LED tehnologijo.**
- **Stikalo za vklop/izklop razsvetljave.**
- **5 vtičnic tipa F.**
- **2 polici, nastavljanje višine v rastru 25 mm. Uporabna širina 1400 mm, uporabna globina 300 mm.**
- **Izvlečljiva delovna plošča (les s prevleko iz melamina) s povišanim robom na zadnji strani in utrditvijo v končnem položaju. Debelina 29 mm. Izvlek 150 mm.**
- **Vgrajen kabelski jašek in odprtine za kable.**
- **Priključni kabel dolžine 7 m.**
- **Ventilator s filtrom.**

Podstavna omara z ohišjem za računalnik s krilnimi vrati z zaklepanjem in loputo za tiskalnik. Omara s krilnimi vrati in izvlečljivimi policami, uporabna širina 580 mm, uporabna globina 480 mm. Omara s krilnimi vrati je opremljena z letvijo s 3 vtičnicami 250 V / 16 A, s stikalom za vklop/izklop.

Podstavna omara, ohišje omare za orodje, z v celoti izvlečljivimi predali (nosilnost 75 kg).

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, predali, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva.**

Napotek:

Barvna konfiguracija rolo-vrat iz umetne mase ni mogoča.

Tehnični opis

Globina	700 mm
Izvlek predala (delno/v celoti)	100 %
Uporabna globina predalov	600 mm
Masa	342 kg
Širina	1500 mm
Uporabna širina predalov	650 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Višina	2200 mm
Nazivna napetost	250 V
Tip vtikača, vhod	F
Debelina materiala	1,2 mm
Izvlek predala	Zapora proti izvlečenju
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	2×30×28G
Vrsta izdelka	Pisarniška postaja

Pribor

Ročaj za GridLine Tip HU12	914226 HU12
Puša ključavnice za GridLine Tip HU21	914227 HU21
Predal.75 kg Predal s prednjo višino 300 mm	931163 300