

Garant**Regalna omara s krilnimi vrati brez okna, Višina: 2000mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	945001 2000
GTIN	4062406135492
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Regalna omara 30×11G. Možnost namestitve polic v rastru 25 mm.

Vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico.

Lakiranje:

Telo svetlo sivo RAL 7035.

Vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva.**

Napotek:

Police za regalne omare GridLine najdete pod art. 944061, 944065.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Prednje stranice omare	s krilnimi vrati brez okna
Višina	2000 mm
Masa	45 kg
Širina	750 mm

Globina v G	11
Širina v G	30
Uporabna višina	1845 mm
Položaj ročaja	sredina
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Globina	275 mm
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000 kg
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Regalna omara

Pribor

Ročaj za GridLine Tip GP11	914226 GP11
----------------------------	-------------