


Garant**Regalna omara s krilnimi vrati z oknom, Višina: 1000mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	945003 1000
GTIN	4062406135508
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Regalna omara 30×11G. Možnost namestitve polic v rastru 25 mm.

Vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico.

Lakiranje:

Telo svetlo sivo RAL 7035.

Vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva.**

Napotek:

Police za regalne omare GridLine najdete pod art. 944061, 944065.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Višina	1000 mm
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Prednje stranice omare	s krilnimi vrati z oknom
Masa	39 kg

Položaj ročaja	zgoraj
Uporabna višina	845 mm
Širina	750 mm
Širina v G	30
Globina	275 mm
Globina v G	11
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000 kg
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Regalna omara

Pribor

Ročaj za GridLine Tip GP11	914226 GP11
----------------------------	-------------