

**Univerzalna žaga za luknje brez centrirnega svedra, Ø vrtanja: 76mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	788041 76
GTIN	4058546228767
Razred artikla	76G

Opis**Izvedba:**

Zobje iz karbidne trdine za daljšo življenjsko dobo, tudi pri vrtanju debelih materialov. Široki in globoki prostori za odrezke za lahko odstranjevanje vrtnega jedra. Agresivna geometrija ozobljenja za do 10-krat hitrejše prodiranje svedra v primerjavi z bimetalnimi žagami za luknje. Idealno za uporabo na področju elektronike in instalacij.

Uporaba:

Za vrtanje velikih lukenj in prebojev v različne materiale: opečnati zid, materiali za lahke gradnje, umetne mase in les. Ni primerno za uporabo v trdih materialih, kot so beton, granit, naravni kamen in trde opeke s trdoto nad 30 N/mm².

Napotek:

Uporablajte le za vrtanje (brez udarjanja).

Tehnični opis

Število rezil Z	3
Največja globina rezanja	60 mm
Uporaba za	Doze za stikala, doze za votle stene in razdelilne doze, vgradne svetilke
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja	brez udarnega vrtanja

Rezalni material

Karbidna trdina

Vrsta izdelka

Žage za luknje