



## Garnitura univerzalnih žag za luknje, Število delov: 10



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	788042 10
GTIN	4058546228842
Razred artikla	76G

### Opis

#### Izvedba:

Zobje iz karbidne trdine za daljšo življenjsko dobo, tudi pri vrtanju debelih materialov. Široki in globoki prostori za odrezke za lahko odstranjevanje vrtalnega jedra. Agresivna geometrija ozobljenja za do 10-krat hitrejše prodiranje svedra v primerjavi z bimetalnimi žagami za luknje. Idealno za uporabo na področju elektronike in instalacij.

#### Uporaba:

Za vrtanje velikih lukenj in prebojev v različne materiale: opečnati zid, materiali za lahke gradnje, umetne mase in les. Ni primerno za uporabo v trdih materialih, kot so beton, granit, naravni kamen in trde opeke s trdoto nad 30 N/mm<sup>2</sup>.

#### Vsebina:

Univerzalne žage za luknje art. 788041: Po 1 kos vel. 35, 44; 51; 57; 68; 76

Centrirni sveder art. 788051: 2 kosa vel. 115

Adapter s centrirnim svedrom art. 788052: 1 kos vel. 115-6KT

Diamantna pila: 1 kos

Ključ za notranji 6-kotnik: 1 kos

Shranjevanje v: Kovček iz umetne mase

#### Rezervni del:

Centrirni svedri so na voljo pod art. 788051, posebni adapterji s centrirnim svedrom pa pod art. 788052.

**Napotek:**  
**Uporabljajte le za vrtanje (brez udarjanja).**

## Tehnični opis

Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja	brez udarnega vrtanja
Vrsta izdelka	Žage za luknje

## Pribor

Zentrierbohrer Celotna dolžina 115 mm	788051 115
Univerzalna žaga za luknje brez centrirnega svedra Ø vrtanja 76 mm	788041 76
Univerzalna žaga za luknje brez centrirnega svedra Ø vrtanja 35 mm	788041 35
Specialni adapter s centrirnim svedrom Celotna dolžina 115-6KT mm	788052 115-6KT
Univerzalna žaga za luknje brez centrirnega svedra Ø vrtanja 68 mm	788041 68
Univerzalna žaga za luknje brez centrirnega svedra Ø vrtanja 57 mm	788041 57
Univerzalna žaga za luknje brez centrirnega svedra Ø vrtanja 51 mm	788041 51
Univerzalna žaga za luknje brez centrirnega svedra Ø vrtanja 44 mm	788041 44