

Garant**Garnitura udarnih svedrov iz karbidne trdine, Ø svedra: 5-12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	789045 5-12
GTIN	4062406135898
Razred artikla	71C

Opis**Izvedba:**

Glava svedra s kvadratnim presekom. **Geometrija svedra 4×90°** s posebej razvitimi **rezili enakomerne višine** in trdnimi grebeni zagotavlja natančno vrtanje lukenj za profesionalno sidranje in pritrjevanje s zidnimi vložki. Telo svedra s 4 spiralami zagotavlja prijetno in umirjeno vrtanje z manj vibracijami ter optimalno vodenje v izvrtini. **Polkrožna** oblika **zaščite armiranja**: preprečuje zatikanje pri armiranju in podaljša življenjsko dobo.

Prednosti:

- **Kratki začetki spiral zagotavljajo hitro odvajanje prahu iz izvrtine.**
- **Oznake obrabe: za oceno, ali je orodje še primerno za vrtanje ustreznih lukenj za zidne vložke.**
- **Zasnova 4 × 4 omogoča precizen krožni tek ter zmanjša obrabo in izgube zaradi trenja.**

Uporaba:

Za vrtanje v beton, naravni kamen in opečnati zid – pri najvišjem udobju vrtanja.

Vsebina:

Sveder za udarno vrtanje art. 789040: po 1 kos

vel. 5; 6; 8; dolžina 110 mm;

vel. 6; 8; 10; 12; dolžina 160 mm

Shranjevanje v: Kasete iz umetne mase

Tehnični opis

Rezalni material	HM
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja	udarno vrtanje
Držalo	SDS Plus
Vrsta izdelka	Sveder za kamen

Pribor

Udarni sveder iz karbidne trdine SDS-plus \emptyset × celotna dolžina 10X160 mm	789040 10X160
Udarni sveder iz karbidne trdine SDS-plus \emptyset × celotna dolžina 12X160 mm	789040 12X160
Udarni sveder iz karbidne trdine SDS-plus \emptyset × celotna dolžina 8X110 mm	789040 8X110
Udarni sveder iz karbidne trdine SDS-plus \emptyset × celotna dolžina 6X110 mm	789040 6X110
Udarni sveder iz karbidne trdine SDS-plus \emptyset × celotna dolžina 5X110 mm	789040 5X110
Udarni sveder iz karbidne trdine SDS-plus \emptyset × celotna dolžina 8X160 mm	789040 8X160
Udarni sveder iz karbidne trdine SDS-plus \emptyset × celotna dolžina 6X160 mm	789040 6X160