

**LED akumulatorska svetilka, 12 V, Tip: GLI12330****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	073203 GLI12330
GTIN	3165140741750
Razred artikla	03B

Opis**Izvedba:**

12-voltna delovna svetilka z 10 svetlečimi diodami in dvema stopnjama svetlosti. Nastavljiv kot do 200°, obesni kavelj, vponka in vgrajen magnet.

Obseg dobave:

Akumulatorska svetilka brez akumulatorske baterije in polnilnika.

Napotek:

Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073851–073866.

Tehnični opis

Napetost akumulatorja	12 V
Oznaka proizvajalca	GLI 12-330
Število vključenih akumulatorjev	0
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Masa brez akumulatorja	300 g

Napajanje	Akumulatorsko napajanje
Svetlobni tok	330 lm
Območje naklona	0 - 200 stopinj
Cona ATEX	brez
Značilnost blagovnega imena	12 V
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Bosch 12 V
Vrsta izdelka	Delovne svetilke

Pribor

Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost akumulatorja B12 V	073851 B12
Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost akumulatorja B12 V	073855 B12