



Akumulatorska sabljasta žaga, Tip: M18ONESX-9



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	078220 M18ONESX-9
GTIN	4002395287956
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

Akumulatorska sabljasta žaga Milwaukee za dela na težko dostopnih mestih.

- **Elektronika za brezstopenjsko regulacijo števila hodov in zaščito pred preobremenitvijo.**
- **Sistem FIXTEC za hitro zamenjavo listov brez uporabe orodja.**
- **Tehnologija ONE-KEY™. Popolna individualizacija nastavitvev orodja s povezavo prek funkcije Bluetooth™ z aplikacijo Milwaukee® ONE-KEY™.**
- **Krmiljen mehki zagon za maksimalno kontrolo in hitrost.**
- **Motorna zavora samodejno ustavi žagin list po zaključku reza ob izhodu iz materiala.**
- **Sistem FIXTEC za hitro zamenjavo listov brez uporabe orodja.**
- **Izklopni nihalni hod z elektroniko za regulacijo števila hodov.**
- **Optimiziranje števila hodov glede na material zagotavlja daljšo življenjsko dobo žaginega lista.**
- **Antivibracijski sistem AVS in patentirano gonilo za zelo miren tek.**
- **Sistem zaščite pred povratnim udarcem za zaščito gonila pred povratnimi udarci obdelovanca.**

Obseg dobave:

Vklj. s transportnim kovčkom / torbico, 2 akumulatorjema, hitrim polnilnikom in žaginim listom.

Napotek:

Liste za sabljasto žago najdete od art. 588600.

Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073810; 073811; 073814; 073815; 073816; 073829.

Pakiranje: Sistemski kovček (HD=Heavy Duty)

Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Milwaukee tip HB 18 V

Povezava na aplikacijo: OneKey

Oznaka proizvajalca: M18ONESX-902X

Število vključenih akumulatorjev: 2
 Vrsta akumulatorja: Li-ionski
 Kapaciteta akumulatorja: 9 Ah
 Napetost akumulatorja: 18 V
 Dolžina hoda: 28,6 mm

Tehnični opis

Pakiranje	Sistemski kovček (HD=Heavy Duty)
Maksimalne vibracije v skladu z EN	15,9 m/s ²
Posebnosti	FIXTEC
Kapaciteta akumulatorja	9 Ah
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip HB 18 V
Oznaka proizvajalca	M18ONESX-902X
Masa	4 kg
Napetost akumulatorja	18 V
Dolžina hoda	28,6 mm
Število hodov	0 - 3000 min ⁻¹
Povezava na aplikacijo	OneKey
Število vključenih akumulatorjev	2
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Napajanje	Akumulatorska
Vrsta izdelka	Žaga

Pribor

Osnovna garnitura akumulatorjev Tip M18NRG5	073839 M18NRG5
Li-ionski sistem M18B5 Tip akumulatorja, napetost akumulatorja MB18 V	073816 MB18
Li-ionski sistem M18B2 Tip akumulatorja, napetost akumulatorja MB18 V	073827 MB18
	073826 M18HNRG3

Osnovna garnitura akumulatorjev High Output™ Tip
M18HNRG3

Osnovna garnitura akumulatorjev High Output™ Tip
M18HNRG55

073830 M18HNRG55

Osnovna garnitura akumulatorjev High Output™ Tip
M18HNRG8

073831 M18HNRG8

Osnovna garnitura akumulatorjev High Output™ Tip
M18HNRG12

073833 M18HNRG12

Li-ionski akumulator High Output™ Tip akumulatorja,
napetost akumulatorja MHB3 V

073808 MHB3

Li-ionski akumulator High Output™ Tip akumulatorja,
napetost akumulatorja MHB55 V

073809 MHB55

Li-ionski akumulator High Output™ Tip akumulatorja,
napetost akumulatorja MHB8 V

073810 MHB8

Li-ionski akumulator High Output™ Tip akumulatorja,
napetost akumulatorja MHB12 V

073811 MHB12