

**Akumulatorska sabljasta žaga brez akumulatorja, Tip: GSA1832-0****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	078214 GSA1832-0
GTIN	3165140951784
Razred artikla	03B

Opis**Izvedba:**

Dvostopenjska nastavitev hitrosti za različne materiale.

Zaščita Electronic Motor Protection (EMP) ščiti motor pred preobremenitvijo in poskrbi za dolgo življenjsko dobo. Naprava z ergonomičnim ročajem z mehkim držalom.

Obseg dobave:

Akumulatorska sabljasta žaga brez akumulatorjev, brez hitrega polnilnika.

Napotek:

Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073851–073859.

Liste za sabljasto žago najdete od art. 588600.

Tehnični opis

Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Bosch 18 V
Napetost akumulatorja	18 V
Oznaka proizvajalca	GSA 18 V-32
Število hodov	0 - 2500 min ⁻¹
Posebnosti	SDS
Dolžina hoda	32 mm
Pakiranje	Transportni kovček
Masa	3,5 kg

Maksimalne vibracije v skladu z EN	10 m/s ²
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Število vključenih akumulatorjev	0
Napajanje	Akumulatorska
Vrsta izdelka	Žaga

Pribor

Li-ionski akumulator ProCore Tip akumulatorja, napetost akumulatorja C18 V	073856 C18
Garnitura listov za sabljasto žago Oznaka 922EF	588600 922EF
Garnitura listov za sabljasto žago Oznaka 922EHM	588600 922EHM
Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost akumulatorja B18 V	073851 B18
Garnitura listov za sabljasto žago Oznaka 1122EF	588600 1122EF
Garnitura listov za sabljasto žago Oznaka 1122BF	588600 1122BF
Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost akumulatorja B18 V	073853 B18
Polnilnik akumulatorjev Tip GAL18160C	073866 GAL18160C
Osnovna garnitura akumulatorjev ProCore Tip akumulatorja, napetost akumulatorja C18 V	073863 C18
Garnitura listov za sabljasto žago Oznaka 922BF	588600 922BF
Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost akumulatorja B18 V	073854 B18
Polnilnik akumulatorjev Tip 1880CV	073866 1880CV
Garnitura listov za sabljasto žago Oznaka 1155CHM	588600 1155CHM
Li-ionski akumulator ProCore Tip akumulatorja, napetost akumulatorja C18 V	073857 C18
Osnovna garnitura akumulatorjev ProCore Tip akumulatorja, napetost akumulatorja C18 V	073865 C18
	073858 C18

Li-ionski akumulator ProCore Tip akumulatorja, napetost
akumulatorja C18 V

Osnovna garnitura akumulatorjev ProCore Tip
akumulatorja, napetost akumulatorja C18 V

073867 C18