

RENISHAW**Tipalo z rubinasto kroglico Dolžina 20 mm, Ø krogle D: 2,5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	494222 2,5
GTIN	2050002041028
Razred artikla	49F

Opis**Izvedba:**

Tipalo z rubinasto kroglico s priključnim navojem M2

Napotek:

Tipalni nastavki z drugimi merami in drugimi izvedbami držala po ponudbi.

Tehnični opis

Ø krogle D	2,5 mm
Masa	0,4 g
Ø držala S	1,4 mm
Material držala	Jeklo
efektivna delovna dolžina	16,4 mm
Dolžina L	20 mm
Priključni navoj	M2
Material konice	Rubin
Vrsta izdelka	Tipalo