

Garant GRIDLINE

Stenska omara s krilnimi vrati brez okna, Širina v G: 20**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	943901 20
GTIN	4062406136123
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Možnost namestitve polic v rastru 25 mm. Zadnja stena z luknjami 9×9 mm v rastru 37 mm za namestitev kavljev in držal Easyfix. Dvokomponentni ročaj Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Po želji tudi z zaprto zadnjo steno. Napeljava kabla na zgornji strani omare.

Obseg dobave:

Omara vključno s polico in pritrdilnim materialom.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata signalno modra RAL 5005, **prašnata barva.**

Napotek:

Za različne stene so lahko potrebni različni pritrdilni materiali. Pred pričetkom namestitve se mora kupec prepričati o potrebnem pritrdilnem materialu. Posamične police najdete pod art. 943914.

Tehnični opis

ComfortClose	ne
Globina	400 mm
Širina	500 mm

Uporabna širina	450 mm
Uporabna višina	445 mm
Masa	18 kg
Višina	600 mm
Število polic	1
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Uporabna globina	325 mm
Širina v G	20
Globina v G	16
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	65 kg
Nosilnost notranjega ohišja omare	250 kg
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Raster luknjastih sten Hoffmann	9×9 mm
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Stenske omare

Pribor

Ročaj za GridLine Tip GP11	914226 GP11
Garnitura nosilcev za police za omare GridLine20-delna Tip F	940559 F
Dodatna polica za stenske omare za širino omare/prekata v G 20	943914 20