

Garant GRIDLINE

**Stenska omara s krilnimi vrati z oknom, Širina v G: 30****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 943903 30     |
| GTIN                  | 4062406136161 |
| Razred artikla        | 9GI           |

**Opis****Izvedba:**

Možnost namestitve polic v rastru 25 mm. Zadnja stena z luknjami  $9 \times 9$  mm v rastru 37 mm za namestitev kavljcev in držal Easyfix. Dvokomponentni ročaj Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Po želji tudi z zaprto zadnjo steno. Napeljava kabla na zgornji strani omare.

**Obseg dobave:**

Omara vključno s polico in pritrdilnim materialom.

**Lakiranje:**

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata signalno modra RAL 5005, **prašnata barva.**

**Napotek:**

Za različne stene so lahko potrebni različni pritrdilni materiali. Pred pričetkom namestitve se mora kupec prepričati o potrebnem pritrdilnem materialu. Posamične police najdete pod art. 943914.

**Tehnični opis**

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Globina         | 400 mm |
| Uporabna višina | 445 mm |
| Uporabna širina | 700 mm |

|  |  |
|--|--|
| ComfortClose   | ne   |
| Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja                   | da   |
| Višina   | 600 mm   |
| Širina   | 750 mm   |
| Uporabna globina   | 325 mm   |
| Masa   | 25 kg  |
| Število polic  | 1  |
| Globina v G  | 16   |
| Širina v G   | 30   |
| Debelina materiala   | 0,9 mm   |
| Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) | 65 kg  |
| Nosilnost notranjega ohišja omare                                      | 250 kg   |
| Kot odpiranja vrat   | 250 stopinj  |
| Raster luknjastih sten Hoffmann  | 9×9 mm   |
| Nastavljanje višine v rastru   | 25 mm  |
| Cilindrična ključavnica  | Modularni vložek   |
| Izbira barv  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Vrsta izdelka  | Stenske omare  |

## Pribor

|  |             |
|--|-------------|
| Dodatna polica za stenske omare za širino omare/prekata v G 30 | 943914 30   |
| Ročaj za GridLine Tip GP11                                     | 914226 GP11 |
| Garnitura nosilcev za police za omare GridLine20-delna Tip F   | 940559 F    |