

Garant GRIDLINE

Stenska omara z drsnimi vrati z oknom, Širina v G: 60**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	943907 60
GTIN	4062406136208
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Možnost namestitve polic v rastru 25 mm. Zadnja stena z luknjami $\square 9 \times 9$ mm v rastru 37 mm za namestitev kavljcev in držal Easyfix. Dvokomponentni ročaj Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Po želji tudi z zaprto zadnjo steno. Napeljava kabla na zgornji strani omare. S srednjo steno. Primerne police art. 943914 vel. 30.

Obseg dobave:

Omara vključno s polico in pritrdilnim materialom.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata signalno modra RAL 5005, **prašnata barva.**

Napotek:

Za različne stene so lahko potrebni različni pritrdilni materiali. Pred pričetkom namestitve se mora kupec prepričati o potrebnem pritrdilnem materialu. Posamične police najdete pod art. 943914.

Tehnični opis

Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Globina	400 mm
Uporabna višina	463 mm
ComfortClose	ne
Masa	55 kg
Število polic	2

Uporabna globina	325 mm
Uporabna širina	1450 mm
Višina	600 mm
Širina	1500 mm
Globina v G	16
Širina v G	60
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	65 kg
Nosilnost notranjega ohišja omare	250 kg
Raster luknjastih sten Hoffmann	9×9 mm
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Stenske omare

Pribor

Dodatna polica za stenske omare za širino omare/prekata v G 30	943914 30
Garnitura nosilcev za police za omare GridLine20-delna Tip F	940559 F
Puša ključavnice za GridLine Tip GP21	914227 GP21