

**Garant****Regalna omara s krilnimi vrati brez okna, Višina: 2000mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	944003 2000
GTIN	4062406136420
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Opremljena regalna omara 30×11G.

Možnost namestitve polic v rastru 25 mm.

Vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico.

**Umestitev:**

Število škatel: 30 × art. 963321 vel. SB6; 30 × art. 963321 vel. SB5; 20 × art. 963321 vel. SB4

**Obseg dobave:**

Omara vklj. s policami in škatlami za male dele.

**Lakiranje:**

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva.**

**Napotek:**

· **Za posamezne škatle za male dele glejte art. 963321.**

· **Za posamezne police glejte art. 944061, 944065.**

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

**Tehnični opis**

Uporabna višina	1845 mm
Število polic	9
Globina	275 mm
Širina	750 mm
Prednje stranice omare	s krilnimi vrati brez okna
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	80 kg
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Višina	2000 mm
Masa	82 kg
Položaj ročaja	sredina
Širina v G	30
Globina v G	11
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	500 kg
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Regalna omara

## Pribor

Stopničaste police za regalne omare, globina 11G za širino omare v G 30	944065 30
Ročaj za GridLine Tip GP11	914226 GP11
Garnitura nosilcev za police za omare GridLine20-delna Tip F	940559 F
	944061 30

Police za regalne omare, globina 11G za širino omare v G  
30

---