

Garant**Regalna omara brez vrat, Višina: 2000mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	944009 2000
GTIN	4062406136444
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Možnost namestitve polic v rastru 25 mm.

Opremljena regalna omara 30×11G.

Umestitev:

Število škatel: 30 × art. 963321 vel. SB6; 30 × art. 963321 vel. SB5; 20 × art. 963321 vel. SB4

Obseg dobave:

Omara vklj. s policami in škatlami za male dele.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva.**

Napotek:

· **Za posamezne škatle za male dele glejte art. 963321.**

· **Za posamezne police glejte art. 944061, 944065.**

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Masa	82 kg
Uporabna višina	1845 mm

Število polic	9
Širina	750 mm
Globina	275 mm
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	ne
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	80 kg
Višina	2000 mm
Prednje stranice omare	odprt
Širina v G	30
Globina v G	11
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	500 kg
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Regalna omara

Pribor

Police za regalne omare, globina 11G za širino omare v G 30	944061 30
Garnitura nosilcev za police za omare GridLine20-delna Tip F	940559 F
Stopničaste police za regalne omare, globina 11G za širino omare v G 30	944065 30