



## Akumulatorski udarni vijačnik, Tip: M12FIWF12



### Podatki za naročanje

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Številka za naročanje | 074014 M12FIWF12 |
| GTIN                  | 4058546225612    |
| Razred artikla        | 03L              |

### Opis

#### Izvedba:

- Robusten, zmogljiv akumulatorski udarni vijačnik FUEL™ z EC-motorjem POWERSTATE™ brez ščetk.
- Dolga življenjska doba in visoka energijska učinkovitost.
- Čvrsto kovinsko ohišje gonila in ergonomično oblikovan sredinski ročaj z mehko oblogo.
- Prikaz napoljenosti akumulatorja.
- LED-osvetlitev delovnega območja.
- Desni/levi tek, elektronska regulacija vrtljajev.
- Elektronika REDLINK PLUS™ za edinstveno upravljanje moči.
- DRIVE CONTROL™ omogoča hiter prekop med preklopnimi stopnjami z različnimi nastavitvami števila vrtljajev in vrtilnega momenta.

Z razcepnim obročkom.

#### Prednosti:

Vrhunski model FUEL™.

#### Obseg dobave:

Vklj. z 2 Li-ionskima akumulatorjema, polnilnikom akumulatorjev, HD-škatlo.

### Tehnični opis

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Oznaka proizvajalca                           | M12FIWF12-422X                   |
| Mere vpenjala za orodja                       | 1/2 col                          |
| Masa  | 1,1 kg                           |
| Število udarcev, stopnja 3                    | 0 - 3200 min <sup>-1</sup>       |
| Maksimalni vrtilni moment v 1. stopnji        | 339 Nm                           |
| Število udarcev, stopnja 1                    | 0 - 1100 min <sup>-1</sup>       |
| Napetost akumulatorja                         | 12 V                             |
| Profil vpenjala za orodje                     | Zunanji 4-kotnik                 |
| Število udarcev, stopnja 2                    | 0 - 2100 min <sup>-1</sup>       |
| Maksimalni Ø vijaka (8.8 – 12.9)              | M16                              |
| Kapaciteta akumulatorja                       | 2 Ah                             |
| Kapaciteta akumulatorja                       | 4 Ah                             |
| Pakiranje                                     | Sistemski kovček (HD=Heavy Duty) |
| Maksimalne vibracije v skladu z EN            | 1,5 m/s <sup>2</sup>             |
| Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Milwaukee tip B 12 V             |
| Tipična uporaba                               | Heavy Duty                       |
| Število vključenih akumulatorjev              | 2                                |
| Vrsta akumulatorja                            | Li-ionski                        |
| Napajanje                                     | Akumulatorska                    |
| Primerno za material                          | Jeklo                            |
| Vrsta izdelka                                 | Udarni vijaknik                  |

## Pribor

Li-ionski sistem M12B4 Tip akumulatorja MB12

073815 MB12