



Akumulatorski udarni vijačnik, Tip: M12FIW38



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	074014 M12FIW38
GTIN	4058546225582
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

- Robusten, zmogljiv akumulatorski udarni vijačnik FUEL™ z EC-motorjem POWERSTATE™ brez ščetk.
- Dolga življenjska doba in visoka energijska učinkovitost.
- Čvrsto kovinsko ohišje gonila in ergonomično oblikovan sredinski ročaj z mehko oblogo.
- Prikaz napoljenosti akumulatorja.
- LED-osvetlitev delovnega območja.
- Desni/levi tek, elektronska regulacija vrtljajev.
- Elektronika REDLINK PLUS™ za edinstveno upravljanje moči.
- DRIVE CONTROL™ omogoča hiter prekop med preklopnimi stopnjami z različnimi nastavitvami števila vrtljajev in vrtilnega momenta.

Z razcepnim obročkom.

Prednosti:

Vrhunski model FUEL™.

Obseg dobave:

Vklj. z 2 Li-ionskima akumulatorjema, polnilnikom akumulatorjev, HD-škatlo.

Tehnični opis

Masa	1,1 kg
Število udarcev, stopnja 3	0 - 3200 min ⁻¹
Število udarcev, stopnja 2	0 - 2100 min ⁻¹
Maksimalni vrtilni moment v 1. stopnji	339 Nm
Tipična uporaba	Heavy Duty
Napetost akumulatorja	12 V
Maksimalne vibracije v skladu z EN	1,5 m/s ²
Pakiranje	Sistemski kovček (HD=Heavy Duty)
Mere vpenjala za orodja	3/8 col
Oznaka proizvajalca	M12FIW38-422X
Profil vpenjala za orodje	Zunanji 4-kotnik
Kapaciteta akumulatorja	2 Ah
Kapaciteta akumulatorja	4 Ah
Število udarcev, stopnja 1	0 - 1100 min ⁻¹
Maksimalni Ø vijaka (8.8 – 12.9)	M16
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip B 12 V
Število vključenih akumulatorjev	2
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Napajanje	Akumulatorska
Primerno za material	Jeklo
Vrsta izdelka	Udarni vijaknik

Pribor

Li-ionski sistem M12B4 Tip akumulatorja MB12

073815 MB12