



Akumulatorski udarni vijačnik, Tip: M18ONEFF-1



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	074010 M18ONEFF-1
GTIN	4058546029050
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

Robustni, **zmogljivi akumulatorski udarni vijačniki FUEL™** z **brezkrtačnim EC-motorjem POWERSTATE™** za dolgo življenjsko dobo in visoko energijsko učinkovitost. Čvrsto **kovinsko ohišje gonila** in ergonomično oblikovan **sredinski ročaj z mehko oblogo**. Prikazovalnik stanja napolnjenosti akumulatorja in LED osvetlitev delovnega območja. Desni/levi tek, elektronska regulacija vrtljajev. **Elektronika REDLINK PLUS™** za edinstveno upravljanje moči:

- **S sistemsko komunikacijo med pogonskim strojem in akumulatorjem.**
- **Z zaščito pred preobremenitvijo za daljšo življenjsko dobo akumulatorja, motorja in gonila.**

DRIVE CONTROL™ omogoča hiter preklop med 4 preklopnimi stopnjami z različnimi nastavitvami števila vrtljajev in vrtilnega momenta. Prvi **1-colski 18-voltni akumulatorski udarni vijačnik FUEL™** na svetu zagotavlja vrtilni moment do 2033 Nm ob kompaktnih dimenzijah, za kar ne potrebuje kabla ali stisnjenega zraka. Vgrajena kontrola števila udarcev izboljša ponovljive rezultate izbrane nastavitve vrtilnega momenta. Z novim akumulatorjem **High-Output™** 8,0 Ah.

- **Aplikacija ONE KEY™ za individualizacijo nastavitvev orodja.**
- **Oprema za sledenje in varnost orodja ONE KEY™ Tool-Tracker & Security med drugim omogoča prikaz zadnjega položaja naprave.**

Izvedba, oglaševalsko besedilo:

Robustni, **zmogljivi akumulatorski udarni vijačniki FUEL™** z motorjem **POWERSTATE™ EC brez ščetk** za dolgo življenjsko dobo in visoko energijsko učinkovitost.

Prednosti:

DRIVE CONTROL™.

Obseg dobave:

Vklj. z 2 li-ionskima akumulatorjema, polnilnikom akumulatorjev, HD-kovčkom, zaponko za pas.

Napotek:

Primerne nadomestne akumulatorje in pribor najdete od art. 073808 naprej.

Tehnični opis

Maksimalni vrtilni moment v 1. stopnji	530 Nm
Mere vpenjala za orodja	1 col
Število udarcev v 4. stopnji	0 - 2500 min ⁻¹
Napetost akumulatorja	18 V
Oznaka proizvajalca	M18ONEFHIWF1-802X
Število udarcev, stopnja 3	0 - 2100 min ⁻¹
Število udarcev, stopnja 2	0 - 1650 min ⁻¹
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip B 18 V
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip HB 18 V
Povezava na aplikacijo	OneKey
Maksimalni vrtilni moment v 4. stopnji	2033 Nm
Število udarcev, stopnja 1	0 - 1350 min ⁻¹
Tipična uporaba	Heavy Duty
Profil vpenjala za orodje	Zunanji 4-kotnik
Maksimalni Ø vijaka (8.8 – 12.9)	M42
Maksimalni vrtilni moment v 2. stopnji	1020 Nm
Maksimalni vrtilni moment v 3. stopnji	1800 Nm
Masa	5,9 kg
Kapaciteta akumulatorja	8 Ah
Pakiranje	Sistemski kovček (HD=Heavy Duty)
Število vključenih akumulatorjev	2

Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Napajanje	Akumulatorska
Primerno za material	Jeklo
Vrsta izdelka	Udarni vijačnik

Pribor

Li-ionski akumulatorHigh Output™ Tip akumulatorja MHB8	073810 MHB8
Osnovna garnitura akumulatorjevHigh Output™ Tip M18HNRG8	073831 M18HNRG8