



Visoki delovni čevlji z vezalkami, črne barve VD 3800 SST SF ESD, S3 NB, Evropska velikost čevlja: 48



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 092667 48 |
| GTIN | 4044348591420 |
| Razred artikla | 09C |

Opis

Izvedba:

Varnostni delovni čevlji s tehnologijo VARIO Multiflex® za majhno maso čevlja.

- **Vrhni material iz izjemno lahkih in gladkih mikrovlagen.**
- **Zračna funkcijska podloga.**
- **Protipožarni podplat iz pravega usnja.**
- **Udoben vložek ERGO-SOFT ESD.**
- **Zaščita pred elektrostatičnimi razelektritvami (ESD).**

Varnostni delovni čevlji VARIO DYNAMICS SST s temperaturno obstojnim (do pribl. 220 °C) ter **posebno nedrsečim podplatom Perbunan (SST-STEITZ SURE STEP).**

- **Podplat Perbunan Athletic ESD, srebrno siv.**

Nizki in visoki delovni čevlji s tekstilno zaščito pred predrtjem.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Napotek:

Široka izvedba XB pod art. 092668.

elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Razred zaščite: S3

Material zaščitne kapice: Aluminij

Varnost proti prerezanju: Tekstil

Lastnosti zunanjega podplata pri stiku s toploto (tališče zunanjega podplata): Več kot 200 °C

Izolacija proti mrazu: do -20 °C

Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191

Tehnični opis

Lastnosti zunanjega podplata pri stiku s toploto (tališče zunanjega podplata)

Več kot 200 °C

Standard

Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191

Razred zaščite

S3

Izolacija proti mrazu

do -20 °C

Material zaščitne kapice

Aluminij

Evropska velikost čevlja

48

Varnost proti prerezanju

Tekstil

Spol

moški

elektrostatična lastnost

EGB/ESD

Vrsta izdelka

Zaščitni visoki delovni čevlji