

Garant**Rezalna plošča, visokozmogljiva izvedba X-LOCK EXTRA SCHMAL, INOX, Ø plošče: 125mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	563273 125
GTIN	4062406151720
Razred artikla	51M

Opis**Izvedba:**

Specialni tip za **INOX**.

Nova, z najsodobnejšo tehnologijo izdelana **visokozmogljiva izvedba** za bistveno povečanje produktivnosti in odličen občutek rezanja. **Povečana zmogljivost rezanja** zaradi grobih, prostih stranskih površin, odlična življenjska doba, **boljše lastnosti na začetku rezanja**.

Majhna debelina plošč omogoča **hitro** rezanje **brez napora z velikim prihrankom časa. Čisti rezi, skoraj brez zarobka**.

Hitra zamenjava plošč brez uporabe orodja s sistemom X-Lock.

Specifikacija:**A60R-BF.****Napotek:**

Rezalne plošče X-LOCK so kompatibilne za nazaj in se lahko uporabljajo tudi na običajnih kotnih brusilnikih.

Tehnični opis

Ø plošče	125 mm
----------	--------

Debelina plošče	1 mm
Opis oblike	ravna
Ø izvrtine	22,23 mm
Specifikacija	A60R-BF
Serija	Sistem X-LOCK
za debeline materiala	3 - 5 mm
Kratica za brusno sredstvo	A
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
priporočen nastavni kot	90 stopinj
za material	INOX
Pogonski stroj	Kotni brusilniki
maksimalna obodna hitrost	80 m/s
Vrsta izdelka	Rezalna plošča

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
CuZn	pogojno primerno		
Umetna masa, GFK	pogojno primerno		
Uni	pogojno primerno		
suho	primerno		

