



Akumulatorski vibracijski brusilnik z akumulatorjem, Tip: M18BOS125



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	077319 M18BOS125
GTIN	4058546221744
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

Akumulatorski vibracijski brusilnik M18, 6-stopenjska prednastavitev hitrosti za zmogljivost brušenja glede na material. Škatla za prah z vgrajenim fitrom. 100-odstotna sistemska združljivost s programom izdelkov Milwaukee® M18™. Brusni krožnik z 8 luknjami za učinkovito odsesavanje.

Obseg dobave:

Vključno z 2 li-ionskima akumulatorjema 5,0 Ah, vrečko za prah, adapterjem za odsesavanje, razširitvenim adapterjem, 2x brusnim papirjem.

Napotek:

Primerni brusni diski z 8 luknjami, art. 567745 in ABRANET art. 567802.

Tehnični opis

Število vibracij	14000 - 24000 min ⁻¹
Krožni hod	2,4 mm
Oznaka proizvajalca	M18BOS125-502B
Ø brusnega krožnika	125 mm
Masa	1,6 kg
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip B 18 V

Napetost akumulatorja	18 V
Napajanje	Akumulatorska
Število vključenih akumulatorjev	2
Kapaciteta akumulatorja	5 Ah
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Pakiranje	Transportni kovček
Vrsta izdelka	Vibracijski brusilnik

Pribor

Li-ionski sistem M18B2 Tip akumulatorja MB18	073827 MB18
Li-ionski akumulatorHigh Output™ Tip akumulatorja MHB8	073810 MHB8
Li-ionski akumulatorHigh Output™ Tip akumulatorja MHB55	073809 MHB55
Osnovna garnitura akumulatorjev Tip M18NRG5	073839 M18NRG5
Li-ionski akumulatorHigh Output™ Tip akumulatorja MHB3	073808 MHB3
Li-ionski sistem M18B5 Tip akumulatorja MB18	073816 MB18
Osnovna garnitura akumulatorjevHigh Output™ Tip akumulatorja M18HNRG3	073826 M18HNRG3
Osnovna garnitura akumulatorjevHigh Output™ Tip M18HNRG55	073830 M18HNRG55
Li-ionski akumulatorHigh Output™ Tip akumulatorja MHB12	073811 MHB12
Osnovna garnitura akumulatorjevHigh Output™ Tip M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Osnovna garnitura akumulatorjevHigh Output™ Tip M18HNRG8	073831 M18HNRG8
Samopritrdilni brusni diski, brusni papir (A)8 lukenj Zrnatost 120	567745 120
Samopritrdilni brusni diski, brusni papir (A)8 lukenj Zrnatost 180	567745 180

Samopritrdilni brusni diski, brusni papir (A)8 lukenj Zrnatost 240	567745 240
Samopritrdilni brusni diski, brusni papir (A)8 lukenj Zrnatost 320	567745 320
Samopritrdilni brusni diski, brusni papir (A)8 lukenj Zrnatost 40	567745 40
Samopritrdilni brusni diski, brusni papir (A)8 lukenj Zrnatost 400	567745 400
Samopritrdilni brusni diski, brusni papir (A)8 lukenj Zrnatost 60	567745 60
Samopritrdilni brusni diski, brusni papir (A)8 lukenj Zrnatost 600	567745 600
Samopritrdilni brusni diski, brusni papir (A)8 lukenj Zrnatost 80	567745 80
Samopritrdilni brusni diski, brusni papir (A)8 lukenj Zrnatost 800	567745 800