

JEPSON POWER**List krožne žage iz karbidne trdine Drytec® Ø 230 × 25,4 mm za INOX, Število zob: 84****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	078239 84
GTIN	4260052460344
Razred artikla	07E

Opis**Izvedba:**

List krožne žage s karbidno trdino za natančne reze.

- **Varnost pri delu: tankostenski, z malo vibracij in zmanjšanim hrupom.**
- **Zelo dolga življenjska doba.**
- **Visoka kakovost rezov.**
- **Možnost petkratnega ostrenja.**
- **Univerzalna uporaba za jeklo, umetne mase in nž-kovine (ne art. 078236).**

Napotek:

Drugi specialni listi krožne žage, npr. za aluminij, INOX, so dobavljivi po ponudbi.

Tehnični opis

Ø izvrtine	25,4 mm
Ø lista D	230 mm
Število zob	84
Število zob optimizirano za	Pločevina, vezane plošče

Širina reza B	2 mm
Rezalni material	HM
Primerne za	078234 vel. 8230
Primerno za material	INOX
Vrsta izdelka	List krožne žage