

ESCHENBACH

Ročna lupa s svetilko mobilux LED, Tip: 3**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	490818 3
GTIN	4048347830177
Razred artikla	49A

Opis**Izvedba:**

Asferična lahka leča PXM, obojestransko trdo prevlečena s ceratec®, svetla homogena osvetlitev s SMD-LED in kolimacijsko optiko. Napetostna regulacija s Step-Up pretvornikom, zato posledično svetlejša in konstantna osvetlitev. Možnost izbire 3 različnih barv svetlobe s pomočjo natičnih barvnih filtrov. Posebej veliko vidno polje za neutrudljivo delo.

Obseg dobave:

Vklj. z 2 baterijama art. 081561 vel. LR6, 3 natičnimi filtri in etujem za zaščito leče.

Tehnični opis

Dolžina leče	90 mm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081561 LR6
Serija	mobilux LED
Število vključenih baterij	2
Povečava (x-krat)	3
Širina leče	54 mm
Napajanje	Baterijsko napajanje
Vrsta leče	asferična
Razsvetljava	SMD-LED
Pakiranje	Etui za zaščito leče
Vrsta izdelka	Ročna lupa s svetilko

Pribor

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe
LR6

081561 LR6