

JEPSON POWER**Ročna krožna žaga za kovino, Tip: 8230****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	078234 8230
GTIN	4260052466834
Razred artikla	07E

Opis**Izvedba:**

Zmogljive krožne žage za kovino za zanesljivo rezanje jeklenih profilov in cevi, nž-kovin, pločevine, kovinskih plošč in vezanih panelov **brez iskrenja**.

- **Uporaba hladilnih mazalnih sredstev ni potrebna.**
- **Naknadna obdelava ni potrebna.**
- **Rezanje v nekaj sekundah.**

Ročnakrožna žaga za kovino.

- **Natančno vodilo lista žage, skoraj brez zarobka.**
- **Robustna naležna plošča.**

Ročna krožna žaga za kovino.

- **Mobilna – čvrsta in lahka – tehta samo 7,1 kg.**
- **Odlična za rezanje pločevine, vezanih panelov, plemenitega jekla, kovinskih plošč, cevi in profilov iz jekla, nž-kovin in kompozitnih materialov do debeline 10 mm.**

Obseg dobave:

Vklj. z 1 listom za žago 48Z art. 078239 vel. 48 in transportnim kovčkom.

Napotek:

Vodilo za 078234 dobavljivo po ponudbi:

vodilo 1400 mm za vel. 8320

vodilo 600–1200 mm za vel. 8230.

Krožna žaga za kovino DRY MITER Cutter 9410ND za natančne reze v mehke in občutljive materiale po ponudbi.

Tehnični opis

Ø lista za žago	230 mm
Maksimalna globina reza 90°	84 mm
Maksimalna globina reza 45°	56 mm
Maksimalno število vrtljajev	2600 min ⁻¹
Omrežna frekvenca	50 Hz
Oznaka proizvajalca	8230
Masa	7,1 kg
Poraba moči	1700 W
Omrežna napetost	230 V
Napajanje	Omrežno napajanje
Pakiranje	Transport case
Vrsta izdelka	Žaga

Pribor

List krožne žage iz karbidne trdine Drytec® Ø 230 × 25,4 mm Število zob 48	078239 48
Montažno stojalo za art. 078231 Tip 600526	078238 600526
List krožne žage iz karbidne trdine Drytec® Ø 230 × 25,4 mm Število zob 84	078239 84
List krožne žage iz karbidne trdine Drytec® Ø 230 × 25,4 mm Število zob 60	078239 60