



Akumulatorski kotni brusilnik 18 V, Tip: M18FLAG



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	077135 M18FLAG
GTIN	4058546220600
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

Akumulatorski dvoročni kotni brusilnik Ø 230 mm. Izvedba s stikalom Totmann in zaščito proti ponovnemu zagonu.

Najnovejša generacija motorja POWERSTATE™ brez ščetk (poganja ga samo en akumulatorski paket High Output™ 18 V / 12 Ah)

Obseg dobave:

Vključno z 1 li-ionskim akumulatorjem 18 V / 12 Ah **High Output™**, polnilnikom akumulatorjev M12-18 FC, zaščitnim pokrovom, antivibracijskim stranskim ročajem, hitrovpenjalno matico Fixtec, 2 zamenljivima mrežama za zaščito pred prahom, transportnim kovčkom.

Tehnični opis

Največja globina rezanja	65 mm
Kapaciteta akumulatorja	12 Ah
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip B 18 V
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip HB 18 V
Maksimalno število vrtljajev	6600 min ⁻¹
Oznaka proizvajalca	M18FLAG230XPDB-121C
Napetost akumulatorja	18 V
Masa	5,2 kg

Maksimalne vibracije v skladu z EN	8,7 m/s ²
Blokada pred ponovnim zagonom	da
Maksimalni Ø plošče	230 mm
Posebnosti	FIXTEC
Posebnosti	Varnostno stikalo
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Število vključenih akumulatorjev	1
Pakiranje	Transportni kovček
Napajanje	Akumulatorska
Vrsta izdelka	Kotni brusilniki

Pribor

Li-ionski akumulatorHigh Output™ Tip akumulatorja MHB55	073809 MHB55
Li-ionski sistem M18B5 Tip akumulatorja MB18	073816 MB18
Li-ionski akumulatorHigh Output™ Tip akumulatorja MHB12	073811 MHB12
Osnovna garnitura akumulatorjevHigh Output™ Tip M18HNRG55	073830 M18HNRG55
Li-ionski akumulatorHigh Output™ Tip akumulatorja MHB3	073808 MHB3
Osnovna garnitura akumulatorjevHigh Output™ Tip M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Li-ionski akumulatorHigh Output™ Tip akumulatorja MHB8	073810 MHB8
Osnovna garnitura akumulatorjev Tip M18NRG5	073839 M18NRG5
Li-ionski sistem M18B2 Tip akumulatorja MB18	073827 MB18
Osnovna garnitura akumulatorjevHigh Output™ Tip akumulatorja M18HNRG3	073826 M18HNRG3
Osnovna garnitura akumulatorjevHigh Output™ Tip M18HNRG8	073831 M18HNRG8