

**RENISHAW****Tipalo z rubinasto kroglico keramika, dolžina 50 mm, Ø krogle D: 4mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	494234 4
GTIN	2050002041035
Razred artikla	49F

**Opis****Izvedba:**

Tipalni nastavki za merilne in orodne stroje, iz keramike s priključnim navojem M4.

**Napotek:**

Tipalni nastavki z drugimi merami in drugimi izvedbami držala po ponudbi.

**Tehnični opis**

Ø držala S	3 mm
Masa	3,9 g
Dolžina L	50 mm
Material držala	Keramika
Ø krogle D	4 mm
efektivna delovna dolžina	33,5 mm
Priključni navoj	M4
Material konice	Rubin
Vrsta izdelka	Tipalo