

**Kotni brusilnik GWX, Tip: 14-125****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	077050 14-125
GTIN	3165140962322
Razred artikla	03C

Opis**Izvedba:**

- **Preprosto in hitro:** Enostavna zamenjava pribora za kotni brusilnik brez ločljivih delov in dodatnega orodja.
- **Dodatni ključ ni več potreben.**
- **Obširno:** Velika izbira kotnih brusilnikov in pribora s popolno združljivostjo za nazaj.
- **Maksimalno udobje s hitro zamenjavo pribora v celoti brez orodja.**
- **Zanesljivo:** Priborov, vezanih na smer vrtenja, zaradi inovativnega sistema X-LOCK ni več mogoče napačno montirati. Najvišja zaščita uporabnika zaradi zvočnega signala pri pravilni montaži.
- **Čisto delo brez nadležnih prask!** Manj izrazite in manjše sledi brušenja pri kotnih brusilnikih X-LOCK.

Kotni brusilnik 125 mm z motorjem z močjo 1.400 W. **Sistem X-Lock.**

Obseg dobave:

Vklj. z dodatnim ročajem, zaščitnim pokrovom in kartonom.

Tehnični opis

Posebnosti	Mehak zagon
Poraba moči	1400 W
Maksimalni Ø plošče	125 mm
Blokada pred ponovnim zagonom	da
Oznaka proizvajalca	GWX 14-125

Masa	2,3 kg
Območje števila vrtljajev	11000 min ⁻¹
Pakiranje	Karton
Napajanje	Omrežno napajanje
Serijska	Sistem X-LOCK
Vrsta izdelka	Kotni brusilniki