

**Kotni brusilnik GWX, Tip: 19-125S****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	077050 19-125S
GTIN	3165140962490
Razred artikla	03C

Opis**Izvedba:**

- **Preprosto in hitro:** Enostavna zamenjava pribora za kotni brusilnik brez ločljivih delov in dodatnega orodja.
- **Dodatni ključ ni več potreben.**
- **Obširno:** Velika izbira kotnih brusilnikov in pribora s popolno združljivostjo za nazaj.
- **Maksimalno udobje s hitro zamenjavo pribora v celoti brez orodja.**
- **Zanesljivo:** Priborov, vezanih na smer vrtenja, zaradi inovativnega sistema X-LOCK ni več mogoče napačno montirati. Najvišja zaščita uporabnika zaradi zvočnega signala pri pravilni montaži.
- **Čisto delo brez nadležnih prask!** Manj izrazite in manjše sledi brušenja pri kotnih brusilnikih X-LOCK.

Kotni brusilnik 125 mm z motorjem z močjo 1.900 W. **Sistem X-Lock.**

Obseg dobave:

Vklj. z dodatnim ročajem Vibration Control, zaščitnim pokrovom in kartonom.

Tehnični opis

Maksimalni Ø plošče	125 mm
Oznaka proizvajalca	GWX 19-125 S
Poraba moči	1900 W
Masa	2,5 kg
Območje števila vrtljajev	2800 - 11500 min ⁻¹

Blokada pred ponovnim zagonom	da
Posebnosti	Spremenljivo število vrtljajev; Kickback Control
Pakiranje	Karton
Napajanje	Omrežno napajanje
Serija	Sistem X-LOCK
Vrsta izdelka	Kotni brusilniki