



Magnetni stroj za vrtanje z jedrom, Tip: MAB455



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 076535 MAB455 |
| GTIN | 4250187506369 |
| Razred artikla | 07E |

Opis

Izvedba:

- Vgrajen sistem notranjega mazanja, magnetni indikator za nadzor magnetne sile.
- Vgrajena posoda za rezalno olje, kompletna kabelska napeljava v ohišju.
- Gonilo v oljni kopeli.

Robustni magnetni stroj za vrtanje z jedrom za vse vrste materiala. Z vpenjalom orodij MK2, sistem Keyless za hitro menjavo svedrov. Vključno s svedrom za vrtanje z jedrom \varnothing 14/18/22 mm, globina reza 30 mm.

Obseg dobave:

Vključno s kovčkom, vpenjalom svedra za vrtanje z jedrom, izmetalnim čepom, varnostno kaseto, magnetnim kavljem za odrezke, sistemom mazanja in orodjem za upravljanje.

Napotek:

- Svedre za vrtanje z jedrom najdete pod art. 118780–118825.
- Magnetni stroji za vrtanje z jedrom z avtomatskim pomikom obdelovanca, vakuumsko vpenjalno ploščo in napravo za vpenjanje cevi po ponudbi.
- Pnevmatško vrtalni stroji za vrtanje z jedrom s standardom ATEX po ponudbi.

Tehnični opis

| | |
|--|------------------------------------|
| Širina | 175 mm |
| Delovni hod | 160 mm |
| Mere vpenjala za orodja | 19 mm Weldon |
| Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo | 18 mm |
| Maksimalni Ø vrtanja z jedrom v jeklo | 40 mm |
| Območje vrtljajev v 2. stopnji | 450 min ⁻¹ |
| Poraba moči | 1150 W |
| Masa | 13 kg |
| Širina magnetne noge | 168 mm |
| Višina | 440 mm |
| Območje vrtljajev v 1. stopnji | 250 min ⁻¹ |
| Dolžina magnetne noge | 84 mm |
| Dolžina | 295 mm |
| Oznaka proizvajalca | MAB455 |
| Oblika vpenjala za orodja | MK2 |
| Napajanje | Omrežno napajanje |
| Pakiranje | Transportni kovček |
| Vrsta izdelka | Magnetni stroj za vrtanje z jedrom |

Pribor

| | |
|--|-----------|
| Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 30 mm Ø DC 17 mm | 118780 17 |
| Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 30 mm Ø DC 21 mm | 118780 21 |
| Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 30 mm Ø DC 16 mm | 118780 16 |
| Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 30 mm Ø DC 25 mm | 118780 25 |
| | 118780 15 |

Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 30 mm Ø
DC 15 mm

Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 30 mm Ø
DC 19 mm

118780 19

Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 30 mm Ø
DC 20 mm

118780 20

Garnitura svedrov za vrtanje z jedrom HSS

118825

Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 30 mm Ø
DC 26 mm

118780 26

Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 30 mm Ø
DC 23 mm

118780 23

Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 30 mm Ø
DC 22 mm

118780 22

Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 30 mm Ø
DC 24 mm

118780 24

Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 30 mm Ø
DC 14 mm

118780 14

Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 30 mm Ø
DC 18 mm

118780 18